Produktdatenblatt

Art. Nr. G5.941.0594.4

Verteiler MST20I4V 2P1C40 05 TRC4

METALYNX² T-Verteiler, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Polzahl 4, Schutzart (IP) IP20, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Polkennzeichnung 2, N, PE, 1, Mechanische Codierung Code 4, Codierfarbe / Kontakteinsatz rot, Halogenfrei ja, Werkstoff des Gehäuses Polyamid, Parallelschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit, Brandlast 1,082 kWh/St, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung versilbert, Verschmutzungsgrad 2, Bemessungsstoßspannung 4

Art. Nr.	G5.941.0594.4
EAN	4049088277979
Bestelleinheit	40 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 4
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	rot
Polkennzeichnung	2, N, PE, 1

Leitung

Variante	T-Verteiler
Feinsicherung (6,3 x 25 mm)	
Abgang	Metallschlauch 16 mm
Polzahl Abgang	4
Querschnitt des Abgangs	4 mm²
Abschluss am Abgang	freies Leitungsende
Länge des Abgangs	0,5 m
Länge des offenen Endes	0,5 m
Abisolierlänge am offenen Ende	10 mm
Leiterendbehandlung	
Farbe des Codierstifts	rot (C4)
Schaltungsart	
Interner Querschnitt	

Ausführung

Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	2
Befestigungsmöglichkeit	ja
Schutzart (IP)	IP20
Verteilerart	T-Verteiler

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja

Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	1,082 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert