Produktdatenblatt

Art. Nr. Z2.803.6210.0

Schirmanschlussklemme WST 20 / TS 35

Schirmanschlussklemme für Montage auf Tragschiene TS 35 für Leitungsdurchmessers von 10 bis 20 mm



Art. Nr.	Z2.803.6210.0
EAN	4049088253317
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Farbe	Chrom
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	nein
Anschlussart	Federkraftanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage	1

Technische Daten

Länge	52 mm
Breite	24 mm
Höhe	68 mm


Anschlussdaten


Anschlussart	Federkraftanschluss
Anschlussart 1	Federkraftanschluss

Technische Zeichnung

Verpackungseinheit: 10 Stück im Beutel
packaging unit: 10 pieces in a bag

montierter Zustand/mounted state
M 2:1





Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Toleranz nach ISO 14405 / Tolerance system ISO 14405 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).						ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: First Use: -	Blatt: Sheet: 1 von of 1
		Werkstoff/Material	2014	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
			gezeichnet drawn	27.02.	Duetsch	Z2.803.6210.0 01K	
		Maßstab/Scale 1:1	geprüft checked	-	-		
			Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
		Vol. mm³	Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	wieland www.wieland-electric.com	Type WST 20 / TS35	Benennung/Title SHIELD CONNECTION TERMINAL BLOCK SCHIRMANSCHLUSSKLEMME Kabeldurchmesser 10mm - 20mm cable-ø 10mm - 20mm			
Änderung/Revision							

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.