

Produktdatenblatt

Art. Nr. 25.330.3206.0

Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 2 G OB THR

Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 2-polig, mit Lötpin (2,6mm, verzinkt), Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: schwarz, Dieser Artikel ist für das Reflow- und Wellenlöten geeignet



Art. Nr.	25.330.3206.0
EAN	4015573870963
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Rastermaß	5 mm
Lötprozess	THR
Verpackungsart	Schachtel
Polzahl	2
Anzahl der Etagen	1
Beschriftung	nein
Befestigung	ohne
Steckrichtung zur Platine	90°

Technische Daten

Bemessungsstrom	12 A
Bemessungsspannung VG1	1000 V
Bemessungsspannung VG2	400 V
Bemessungsspannung VG3	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV

Technische Daten UL/CSA

Spannung UL	300 V
Strom Field Wiring	15 A
Strom Factory Wiring	15 A
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	15 A

Sonstige

Isolierstoffart	Thermoplast
Farbe	schwarz

Höhe	12 mm
Länge	12 mm
Tiefe	8,4 mm
Werkstoff Kontakt Basis	CuZn
Werkstoff Kontakt Oberfläche	Sn

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
25.220.3253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 2 TOP OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 2-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart:Karton, Farbe: grau
25.220.0253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 2 TOP	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 2-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß:5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
01.060.3253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 2 OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 2-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
01.060.0253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 2	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 2-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.320.3253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 2 OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 2-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.320.0253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 2	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 2-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.325.3253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 2 VR OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 2-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.325.0253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 2 VR	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 2-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.326.3253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 2 VL OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 2-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.326.0253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 2 VL	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 2-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.820.3253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 2 TOP OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 2-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.820.0253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 2 TOP	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 2-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

