

Produktdatenblatt

Art. Nr. G5.800.0063.6

Verteiler MST20I6V 3P1 25 GRC6

METALYNX² Schaltverteiler, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Polzahl 6, Schutzart (IP) IP20, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Polkennzeichnung 1, 2, 3, 4, N, PE, Mechanische Codierung Code 6, Codierfarbe / Kontakteinsatz grau, Halogenfrei ja, Werkstoff des Gehäuses Polyamid, Parallelschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit, Brandlast 1,619 kWh/St, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung versilbert, Verschmutzungsgrad 2, Bemessungsstoßspannung 4, Länge 162 mm, Höhe 38,4 mm, Breite 150,6 mm

Art. Nr.	G5.800.0063.6
EAN	4049088239700
Bestelleinheit	16 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 6
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	grau
Polkennzeichnung	1, 2, 3, 4, N, PE

Leitung

Variante	H-Verteiler mit Schaltfunktion
Feinsicherung (6,3 x 25 mm)	
Abgang	
Polzahl Abgang	6
Querschnitt des Abgangs	
Abschluss am Abgang	
Länge des Abgangs	
Länge des offenen Endes	
Abisolierlänge am offenen Ende	
Leiterendbehandlung	
Farbe des Codierstifts	grau (C6)
Schaltungsart	Wechselschaltung
Interner Querschnitt	2,5 mm ²

Ausführung

Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	3
Befestigungsmöglichkeit	ja
Schutzart (IP)	IP20
Verteilerart	Schaltverteiler

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	1,619 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	162 mm
Breite	150,6 mm
Höhe	38,4 mm