Produktdatenblatt

Art. Nr. G5.966.4042.6

Verteiler MST20I6V 2P1M15 40 GRC6

METALYNX² T-Verteiler, Parallelschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 6, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz grau

Art. Nr.	G5.966.4042.6
EAN	4049088280986
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 6
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	grau
Polkennzeichnung	1, 2, 3, 4, N, PE

Leitung

Variante	T-Verteiler
Feinsicherung (6,3 x 25 mm)	
Abgang	Mantelleitung halogenfrei
Polzahl Abgang	6
Querschnitt des Abgangs	1,5 mm²
Abschluss am Abgang	freies Leitungsende
Länge des Abgangs	4 m
Länge des offenen Endes	4 m
Abisolierlänge am offenen Ende	10 mm
Leiterendbehandlung	
Farbe des Codierstifts	grau (C6)
Schaltungsart	
Interner Querschnitt	

Ausführung

Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	2
Befestigungsmöglichkeit	ja
Schutzart (IP)	IP20
Verteilerart	T-Verteiler

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,918 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C

Oberflächenbehandlung	versilbert