Produktdatenblatt

Art. Nr. G5.926.1542.5

Verteiler MST20I5V 2P1M15 15 PBC5

METALYNX² T-Verteiler, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Polzahl 5, Schutzart (IP) IP20, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Polkennzeichnung 1, 3, 4, N, PE, Mechanische Codierung Code 5, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau, RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz 5024, Halogenfrei ja, Werkstoff des Gehäuses Polyamid, Parallelschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit, Brandlast 1,445 kWh/St, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung versilbert, Verschmutzungsgrad 2, Bemessungsstoßspannung 4

Art. Nr.	G5.926.1542.5
EAN	4049088281013
Bestelleinheit	15 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 5
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Polkennzeichnung	1, 3, 4, N, PE
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	5024

Leitung

Variante	T-Verteiler
Feinsicherung (6,3 x 25 mm)	
Abgang	Mantelleitung halogenfrei
Polzahl Abgang	2
Querschnitt des Abgangs	1,5 mm²
Abschluss am Abgang	freies Leitungsende
Länge des Abgangs	1,5 m
Länge des offenen Endes	1,5 m
Abisolierlänge am offenen Ende	10 mm
Leiterendbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe des Codierstifts	pastellblau (C5)
Schaltungsart	
Interner Querschnitt	

Ausführung

Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	2
Befestigungsmöglichkeit	ja
Schutzart (IP)	IP20
Verteilerart	T-Verteiler

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	1,445 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert