Produktdatenblatt

Art. Nr. G5.441.1104.4

Konfektionierte Leitung MST20I4KC-S 40 110TRC4

METALYNX² Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 4, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp Metallschlauch 16 mm, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 11 m, Leiter-Nennquerschnitt 4 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz rot

Art. Nr.	G5.441.1104.4
EAN	4049088257605
Bestelleinheit	3 Stück

Zulassungen

c UL us LISTED

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 4
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	rot
Polkennzeichnung	2, N, PE, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Leitung

Variante	Metallschlauch 16 mm
Innenleben	Einzeladern halogenfrei
Einzeladern	H07Z-R
Farbe des Codierstifts	rot (C4)

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	4 mm²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	10 mm
Abmantellänge	200 mm
Leiterendenbehandlung	verzinnt
Typ der Leitung	Metallschlauch 16 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	MST20i4 Stecker

Abmessungen

Gesamtlänge	11 m