Produktdatenblatt

Art. Nr. G5.331.1506.1

Konfektionierte Leitung MST32I3KCB- 60 150BLC1

METALYNX² Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 32 A, Leitungstyp Metallschlauch 16 mm, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 15 m, Leiter-Nennquerschnitt 6 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz blau

Art. Nr.	G5.331.1506.1
EAN	4049088247903
Bestelleinheit	2 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	32 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	blau
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Leitung

Variante	Metallschlauch 16 mm
Innenleben	Einzeladern halogenfrei
Einzeladern	H07Z-R
Farbe des Codierstifts	himmelblau (C1)

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	6 mm²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	10 mm
Abmantellänge	800 mm
Leiterendenbehandlung	verzinnt
Typ der Leitung	Metallschlauch 16 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	MST32i3 Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

Abmessungen

Gesamtlänge	15 m