

Produktdatenblatt

Art. Nr. G5.931.3094.3

Verteiler MST20I3V 2P1C40 30 WSC3

METALYNX² T-Verteiler, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Polzahl 3, Schutzart (IP) IP20, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Polkennzeichnung L, N, PE, Mechanische Codierung Code 3, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß, RAL-Nummer Codierung/ Kontakteinsatz 9016, Halogenfrei ja, Werkstoff des Gehäuses Polyamid, mit Befestigungsmöglichkeit, Abgang mit flexiblem Metallschlauch, Brandlast 1,757 kWh/St, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung versilbert, Verschmutzungsgrad 2, Bemessungsstoßspannung 4

Art. Nr.	G5.931.3094.3
EAN	4049088281228
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	L, N, PE
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	9016

Leitung

Variante	T-Verteiler
Feinsicherung (6,3 x 25 mm)	
Abgang	Metallschlauch 16 mm
Polzahl Abgang	3
Querschnitt des Abgangs	4 mm ²
Abschluss am Abgang	freies Leitungsende
Länge des Abgangs	3 m
Länge des offenen Endes	3 m
Abisolierlänge am offenen Ende	10 mm
Leiterendbehandlung	
Farbe des Codierstifts	weiß (C3)
Schaltungsart	
Interner Querschnitt	

Ausführung

Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	2
Befestigungsmöglichkeit	ja
Schutzart (IP)	IP20

Verteilerart	T-Verteiler
--------------	-------------

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	1,757 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert