

Produktdatenblatt

Art. Nr. G5.361.2003.8

Konfektionierte Leitung MST20i6KCB- 25 200SWC8

METALYNX² Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl
6, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20
A, Leitungstyp Metallschlauch 16 mm, Brandklasse Eca,
Gesamtlänge 20 m, Leiter- Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe /
Kontakteinsatz schwarz

Art. Nr.	G5.361.2003.8
EAN	4049088276354
Bestelleinheit	2 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 8
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	1, 2, 3, 4, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Leitung

Variante	Metallschlauch 16 mm
Innenleben	Einzeladern halogenfrei mit Datenkabel
Datenkabel	Ähnlich Belden 8491 (halogenfrei)
Einzeladern	H07Z-R
Farbe des Codierstifts	schwarz (C8)

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	10 mm
Abmantellänge	800 mm
Leiterendenbehandlung	verzinkt
Typ der Leitung	Metallschlauch 16 mm
Leistungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	MST20i6 Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

Abmessungen

Gesamtlänge	20 m
-------------	------