Produktdatenblatt

Art. Nr. G5.431.0706.1

# Konfektionierte Leitung MST32I3KC-S 60 070BLC1

METALYNX² Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 32 A, Leitungstyp Metallschlauch 16 mm, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 7 m, Leiter-Nennquerschnitt 6 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz blau

| | |
|---|---|
| Art. Nr. | G5.431.0706.1 |
| EAN | 4049088207655 |
| Bestelleinheit | 4 Stück |

## Zulassungen

## Technische Daten

**Allgemein**

| | |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 32 A |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 1 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | blau |
| Polkennzeichnung | L, N, PE |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |

**Leitung**

| | |
|---|---|
| Variante | Metallschlauch 16 mm |
| Innenleben | Einzeladern halogenfrei |
| Einzeladern | H07Z-R |
| Farbe des Codierstifts | himmelblau (C1) |

**Ausführung**

| | |
|---|---|
| Leiter-Nennquerschnitt | 6 mm² |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Abmantellänge | 200 mm |
| Leiterendenbehandlung | verzinnt |
| Typ der Leitung | Metallschlauch 16 mm |
| Leitungsart | Stecker - freies Ende |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung |
| Ausführung Seite 1 | freies Leitungsende |
| Ausführung Seite 2 | MST32i3 Stecker |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Gesamtlänge | 7 m |