Produktdatenblatt

Art. Nr. G5.361.0603.8

# Konfektionierte Leitung MST20I6KCB- 25 060SWC8

METALYNX² Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 6, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp Metallschlauch 16 mm, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 6 m, Leiter- Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz

| | |
|---|---|
| Art. Nr. | G5.361.0603.8 |
| EAN | 4049088270413 |
| Bestelleinheit | 5 Stück |

## Zulassungen

c UL us LISTED

## Technische Daten

**Allgemein**

| | |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 8 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | schwarz |
| Polkennzeichnung | 1, 2, 3, 4, N, PE |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |

**Leitung**

| | |
|---|---|
| Variante | Metallschlauch 16 mm |
| Innenleben | Einzeladern halogenfrei mit Datenkabel |
| Datenkabel | Ähnlich Belden 8491 (halogenfrei) |
| Einzeladern | H07Z-R |
| Farbe des Codierstifts | schwarz (C8) |

**Ausführung**

| | |
|---|---|
| Leiter-Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Abmantellänge | 800 mm |
| Leiterendenbehandlung | verzinnt |
| Typ der Leitung | Metallschlauch 16 mm |
| Leitungsart | Buchse - freies Ende |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung |
| Ausführung Seite 1 | MST20i6 Buchse |
| Ausführung Seite 2 | freies Leitungsende |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Gesamtlänge | 6 m |