Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.050.1653.0

Flachleitungsadapter GST18I5A S1 F7 PB

gesis® NRG Flachleitungseinspeisung Dimmen; Farbe: schwarz; 250/400 V; 20 A; IP40; integrierte Zugentlastung für die Einspeisung mit Rundkabeln, Durchmesser: 12 bis 16 mm, Anschlussquerschnitt feindrähtig: 2,5 bis 4 mm², eindrähtig: 2,5-6 mm²; Piercing-Kontaktschrauben mit Torx-Kopf; für gesis® NRG Flachleitungen 5G2,5 und 5G4



Art. Nr.	92.050.1653.0
EAN	4049088287053
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Schutzart (IP)	IP40
Mechanische Codierung Code	ja
Polkennzeichnung	L, N, PE, D1, D2
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Gehäusefarbe	schwarz
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)

Technische Daten

Bemessungsstrom	20 A
Polzahl	5
Schutzart (IP)	IP40
Ausführung	Mitteleinspeisung
Art der integrierten Schaltung	ohne
Anschlussart Rundleitung	Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt feindrähtig	2,5 mm² - 4 mm²
Anschlussquerschnitt eindrähtig	2,5 mm² - 6 mm²
Polkennzeichnung	L, N, PE, D1, D2
Mechanische Codierung	ja
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Gehäusefarbe	schwarz
Transparent	nein
Art der Verriegelung	Zentralbügel
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil	100 °C
Brandlast	0,757 kWh/St
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Phasenwahl	nein
Länge	108,5 mm
Höhe	47,6 mm
Breite	61 mm

Abmantellänge	100 mm
Abisolierlänge	8 mm

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.	6 mm²
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.	2,5 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.	4 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.	2,5 mm²
Anschlussart der Rundleitung	Schraubanschluss
Abmantellänge	100 mm
Abisolierlänge	8 mm

Ausführung

Ausführung	Mitteleinspeisung

Werkstoff

Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,757 kWh/St

Abmessungen

Länge	108,5 mm
Breite	61 mm
Höhe	47,6 mm

Technische Zeichnung

