

Produktdatenblatt

Art. Nr. 94.425.3060.9

Konfektionierte Leitung BST14i2KFBS 50H 30PB02

gesis® NV Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Leitungstyp FB-H(ST) 2x2x0.8, Brandklasse Dca s1 d2 a1, Gesamtlänge 3 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau



Art. Nr.	94.425.3060.9
EAN	4015573690134
Bestelleinheit	30 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	3 A
Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Durchgangswiderstand	103,5 mOhm
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Polkennzeichnung	1+, 2-
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	0,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	FB-H(ST) 2x2x0.8
Farbe der Leitung	grün
Kabeldurchmesser max.	6,1 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	BST14i2 Buchse
Ausführung Seite 2	BST14i2 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	vergoldet
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C

Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,492 kWh/St
Brandklasse	Dca s1 d2 a1

Abmessungen

Gesamtlänge	3 m
-------------	-----