Produktdatenblatt

Art. Nr. 93.421.0353.0

Geräteanschluss BST14I2F B1 R W GN01

gesis® NV Geräteanschluss, Snap-In, Materialstärke des Gehäuses: 0,5 - 1,5 mm, Polzahl 2, Ausführung Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz grün, Schutzart (IP) IP20, Einbauvariante Snap-In, Steckrichtung gerade, Anschlussquerschnitt eindrähtig 0,25 mm² - 0,75 mm², Polkennzeichnung 1+, 2-, Mechanische Codierung ja, Werkstoff des Gehäuses Polyamid, Halogenfrei ja, Brandlast 0,027 kWh/St, Kontaktmaterial CuBe, Oberflächenbehandlung vergoldet, Verschmutzungsgrad 2, Bemessungsstoßspannung 0,8, Länge 29,9 mm, Höhe 19,6 mm, Breite 19,6 mm



Art. Nr.	93.421.0353.0
EAN	4015573442597
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

KEMA KEUR

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	3 A
Bemessungsspannung	50 V
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	grün
Polkennzeichnung	1+, 2-
Farbe des separaten Adapterstücks (falls vorhanden)	weiß

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.	0,75 mm²
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.	0,25 mm²
Anschlüsse pro Pol	1
Abisolierlänge	9 mm

Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Federkraftanschluss
Steckrichtung	gerade
Schutzart (IP)	IP20
Gehäusewandstärke (min.)	0,5 mm
Gehäusewandstärke (max.)	1,5 mm
Einbauvariante	Snap-In

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja

Kontaktmaterial	CuBe
Brandlast	0,027 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	vergoldet


Abmessungen

Länge	29,9 mm
Breite	19,6 mm
Höhe	19,6 mm


Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
07.425.8453.0	Abdeckung BST14/GST15i2/RJ45 WS	Abdeckung zum Verschließen von ungenutzten Gehäusestanzungen für BST14-Geräteanschlüsse. Farbe: weiß

Technische Zeichnung




Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.



Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Gehäuseausschnitt
Materialstärke
0.5-1.5mm
Section of housing
Material thickness:
0.5-1.5mm



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile.-Nr. part no.	Typ type	Farbe colour
93.421.0353.0	BST14I2F B1 R W GN01	weiß,white
93.421.0353.1	BST14I2F B1 R S GN01	schwarz,black

Freitoleranz nach DIN -
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
1.Verwendung: -
Bl.: 1 von 1

Maßstab 2:1
Werkstoff und Oberfläche:

	2004	Tag	Name
Entworfen		19.07.	Schmitt J.
Geprüft		-	-
Normgepr.		-	-

Zeichnung Nr. T 93.421.0353.0 01K
Index
Ersatz für: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Benennung
BUCHSENTEIL_SNAP_IN
Female connector /Snap in, Spring loaded

Buchstabe | Datum / Blatt
Änderung

9342103530O1K_4 CADW228 Schmitt 2004-07-20T09:02:02 1.000