Produktdatenblatt

Art. Nr. 91.207.9900.2

Konfektionierte Leitung GST15I4KSBSX15 V 99WS

gesis® MINI Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, im 5-poligen Gehäuse, Polzahl 4, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 10 m, Leiter- Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß



Art. Nr.	91.207.9900.2
EAN	4049088329135
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Durchgangswiderstand	114,9 mOhm
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	2, N, PE, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser max.	9,2 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker, im 5-poligen Gehäuse
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST15i4 Buchse
Ausführung Seite 2	GST15i4 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C

Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	4,621 kWh/St
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	10 m