Produktdatenblatt

Art. Nr. G5.461.0503.6

Konfektionierte Leitung MST20I6KC-S 25 050GRC6

METALYNX² Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 6, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp Metallschlauch 16 mm, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 5 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz grau

Art. Nr.	G5.461.0503.6
EAN	4049088219757
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

c UL us LISTED

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 6
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	grau
Polkennzeichnung	1, 2, 3, 4, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Leitung

Variante	Metallschlauch 16 mm
Innenleben	Einzeladern halogenfrei
Einzeladern	H07Z-R
Farbe des Codierstifts	grau (C6)

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	10 mm
Abmantellänge	200 mm
Leiterendenbehandlung	verzinnt
Typ der Leitung	Metallschlauch 16 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	MST20i6 Stecker

Abmessungen

Gesamtlänge	5 m