

Produktdatenblatt

Art. Nr. G5.451.1203.7

Konfektionierte Leitung MST20i5KC-S 25 120GEC7

METALYNX² Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp Metallschlauch 16 mm, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 12 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz gelb

Art. Nr.	G5.451.1203.7
EAN	4049088274510
Bestelleinheit	3 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 7
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	gelb
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Leitung

Variante	Metallschlauch 16 mm
Innenleben	Einzeladern halogenfrei
Einzeladern	H07Z-R
Farbe des Codierstifts	gelb (C7)

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	10 mm
Abmantellänge	200 mm
Leiterendenbehandlung	verzinkt
Typ der Leitung	Metallschlauch 16 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	MST20i5 Stecker

Abmessungen

Gesamtlänge	12 m
-------------	------