

Produktdatenblatt

Art. Nr. G5.431.1403.3

Konfektionierte Leitung MST20i3KC-S 25 140WSC3

METALYNX² Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp Metallschlauch 16 mm, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 14 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß

Art. Nr.	G5.431.1403.3
EAN	4049088274244
Bestelleinheit	2 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Leitung

Variante	Metallschlauch 16 mm
Innenleben	Einzeladern halogenfrei
Einzeladern	H07Z-R
Farbe des Codierstifts	weiß (C3)

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	10 mm
Abmantellänge	200 mm
Leiterendenbehandlung	verzinkt
Typ der Leitung	Metallschlauch 16 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	MST20i3 Stecker

Abmessungen

Gesamtlänge	14 m
-------------	------