
Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.358.6435.3

# Gehäuseoberteil BAS GOT GD 24HM32 A3

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undTrompetenverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 24-polig



| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 73.358.6435.3 |
| EAN | 4015573646377 |
| Bestelleinheit | 1 Stück |

## Zulassungen

## Technische Daten


**Allgemein**


| | |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| UV-beständig | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |


**Ausführung**

| | |
|---|---|
| Baugröße | 24H |
| Ausführung des Gehäuses | Stecker |
| Art der Verriegelung | Querbügel |
| Kabeleinführung | seitlich |
| Art der Kabeleinführung | Verschraubung |
| Mit Kabelverschraubung | ja |
| Gewindegröße M | 32 |
| Gewindegröße PG | |
| Klappdeckel | nein |
| EMV-Ausführung | nein |
| Länge | 120 mm |
| Breite | 57 mm |
| Höhe | 76 mm |

Technische Zeichnung





Varianten/ Variants

.0 .2 .3 .4 .5



| | | | |
|---|---|---|---|
| 73.358 65 55 .6435.5 | BAS GOT GD 24H M40 M32 M25 A5 | Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65 | |
| 73.358 65 55 .6435.4 | BAS GOT GD 24H M40 M32 M25 A4 | KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54 | |
| 73.3 58 55 .6435.3 | BAS GOT GD 24H M32 M25 A3 | KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54 | |
| 73.358 65 55 .6435.2 | BAS GOT GD 24H M40 M32 M25 A2 | Zwischenstutzen /Bushing | |
| 73.358 65 55 .6435.1 | BAS GOT GD 24H M40 M32 M25 A1 | Gewindebohrung /Thread hole | X |
| 73.358 65 55 .6435.0 | BAS GOT GD 24H M40 M32 M25 A0 | Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54 | |
| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Varianten /Variants | dar-gestellt /drawed |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material: Aluminium beschichtet/ coated grau / grey

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet / drawn | 11.08.2014 | TRESCHAN |

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 73.355.6435.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet |
|---|---|
| a | 20.04.2021 / |

Änderung / Revision

wieland

Type: revos BASIC

Bennenung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 24H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 seitlich
Hood size 24H-cable outlet 1xM25/M32/M40 side

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße

Mit E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions

With E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

73_355_6435_013K-AA-dwg1_sheet_1 CADW5010 Schmitt 2021-04-22T09:30:51 1.000

01-QU-RD-32/21