

Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.354.6435.3

Gehäuseoberteil BAS GOT GC 24HM32 A3

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für
Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit
Trompetenverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-
polig

Art. Nr.	73.354.6435.3
EAN	4015573663664
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung




Baugröße	24H
Ausführung des Gehäuses	Stecker
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	oben
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	32
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	120 mm
Breite	57 mm
Höhe	76 mm

A
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Insbesondere
die Weitergabe oder Verwertung der Inhalte für andere Zwecke ist ohne schriftliche
Genehmigung der WIELAND-ELECTRIC AG ausdrücklich untersagt.


C
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With IT, marked dimensions are only valid for internal use

D
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft:
Ausgewählte Prüfm Maße
Mit IT gekennzeichnete Maße sind nur für internen Zweck gültig

F



Varianten/ Variants



62 73.354 52	.6435.5	BAS	GOT	GC	24H	M40 M32 M25	A5	Kabelverschraubung(KV),IP65 /Cable gland(CG),IP65	
62 73.354 52	.6435.4	BAS	GOT	GC	24H	M40 M32 M25	A4	KV mit Zugentlastung,IP54 /CG with strain relief,IP54	
62 73.354 52	.6435.3	BAS	GOT	GC	24H	M32 M25	A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz,IP54 /CG with strain relief and bend support,IP54	
62 73.354 52	.6435.2	BAS	GOT	GC	24H	M40 M32 M25	A2	Zwischenstützen /Bushing	
62 73.354 52	.6435.1	BAS	GOT	GC	24H	M40 M32 M25	A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
62 73.354 52	.6435.0	BAS	GOT	GC	24H	M40 M32 M25	A0	Kabelverschraubung(KV),IP54 /Cable gland(CG),IP54	
Bestellnummer /Order number		Typ /Type		Varianten /Variants		dar- gestellt /drawn			

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. (Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!)					
Freitoleranz nach General tolerance		DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
				Werkstoff / Material Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey		Tag/Date Name gezeichnet dargest. 07.08.2014 Treschan geprüft checked Normen: Stand: check		Zeichnung Nr. / Drawing No. Index	
		Maßstab / Scale 1:1				T 73.352.64 35.013K		a	
								Maße in mm / Dimensions are in mm	
		Vol.		mm³ Dft / Srf.		mm²		Ersatz für / Replacement for:	
a		04.06.2018 /				Type revos		Benennung/Titel GEHAEUSEOBERTEIL	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		www.wieland-electric.com		BASIC		Baugröße 24H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 oben hood size 24H-cable outlet 1x M25/M32/M40 above	
Änderung / Revision									