Produktdatenblatt

Art. Nr. 76.362.6435.1

Gehäuseoberteil BAS GOT GI 24H M40 A1

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M40 oben, niedrige Bauform, 24-polig



Art. Nr.	76.362.6435.1
EAN	4015573802353
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten


Allgemein


Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	sonstige
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C


Ausführung

Baugröße	24H
Ausführung des Gehäuses	Stecker
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	oben
Art der Kabeleinführung	Gewinde
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße M	40
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	120 mm
Breite	43 mm
Höhe	76 mm

Technische Zeichnung








Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Varianten/ Variants

.0 .2 .3 .4 .5



Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dargestellt /drawed
76.354.6435.5 (62/52)	BAS GOT GI 24H M40/M32/M25 A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
76.354.6435.4 (62/52)	BAS GOT GI 24H M40/M32/M25 A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
76.354.6435.3 (54/52)	BAS GOT GI 24H M32/M25 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
76.354.6435.2 (62/52)	BAS GOT GI 24H M40/M32/M25 A2	Zwischenstutzen /Bushing	
76.354.6435.1 (62/52)	BAS GOT GI 24H M40/M32/M25 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
76.354.6435.0 (62/52)	BAS GOT GI 24H M40/M32/M25 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. (conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
/		
/		
/		
/		
/		
/		
a	23.04.2021 /	

Werkstoff / Material
Aluminium
beschichtet/ coated
grau/ grey

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	13.08.2014	TRESCHAN

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 76.352.6435.0 3K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

wieland

Type: revos BASIC

Bennenung/Title
GEHAEUSEOBERTEIL
Baugröße 24H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 oben
Hood size 24H-cable outlet 1xM25/M32/M40 top

76_352_6435_013K-AA-dwg1_sheet_1 CADW5010 Schmitt 2021-04-23T10:59:24 1.000

01-QU-RD-32/21