wieland

Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.359.4035.3

Gehäuseoberteil BAS GOT GF 16HM32 A3

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undTrompetenverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 16-polig

Art. Nr.	73.359.4035.3
EAN	4015573663695
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten


Allgemein


Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C


Ausführung

Baugröße	16H
Ausführung des Gehäuses	Stecker
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	oben
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	32
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	94 mm
Breite	56 mm
Höhe	76 mm

Technische Zeichnung








Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. / Reproduction and dissemination of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Varianten/ Variants



Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed
67 73.359 57 .4035.5	BAS GOT GF 16H	M40 M32 M25 A5 Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
67 73.359 57 .4035.4	BAS GOT GF 16H	M40 M32 M25 A4 KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
73.359 57 .4035.3	BAS GOT GF 16H	M32 M25 A3 KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
67 73.359 57 .4035.2	BAS GOT GF 16H	M40 M32 M25 A2 Zwischenstutzen /Bushing	
67 73.359 57 .4035.1	BAS GOT GF 16H	M40 M32 M25 A1 Gewindebohrung /Thread hole	X
67 73.359 57 .4035.0	BAS GOT GF 16H	M40 M32 M25 A0 Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. **www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com**

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen. CAD - drawing, no manual modifications allowed.

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

2014 | Tag/Date | Name

gezeichnet drawn: 11.08. Treschan

geprüft checked: - -

Norm gepr. Stand. check: - -

Maßstab/Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 73.357.4035.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 oben
hood size 16H-cable outlet 1x M25/M32/M40 above

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions / With /E marked dimensions are only valid for internal use

733574035013K_2 CADW3028 Treschan 2014-08-12T07:37:45 1.000

QU-MEE-01/14 -