

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.354.4035.3

### Gehäuseoberteil BAS GOT GC 16HM32 A2

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für  
Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stützen M32  
oben, niedrige Bauform, 16-polig

|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 73.354.4035.3 |
| EAN            | 4015573663633 |
| Bestelleinheit | 1 Stück       |

## Zulassungen

## Technische Daten

### Allgemein

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Werkstoff des Gehäuses                           | Aluminium         |
| Oberfläche                                       | pulverbeschichtet |
| Schutzart (IP)                                   | IP54              |
| UV-beständig                                     | ja                |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige          |
| Einsatztemperaturbereich min.                    | -40 °C            |
| Einsatztemperaturbereich max.                    | 120 °C            |




### Ausführung

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Baugröße                | 16H           |
| Ausführung des Gehäuses | Stecker       |
| Art der Verriegelung    | Querbügel     |
| Kabeleinführung         | oben          |
| Art der Kabeleinführung | Verschraubung |
| Mit Kabelverschraubung  | ja            |
| Gewindegröße M          | 32            |
| Gewindegröße PG         |               |
| Klappdeckel             | nein          |
| EMV-Ausführung          | nein          |
| Länge                   | 94 mm         |
| Breite                  | 56 mm         |
| Höhe                    | 76 mm         |


Wieland ist eine Vertriebsgesellschaft. Die Zeichnungen, die hier veröffentlicht werden, sind als solche zu betrachten und dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG verwendet werden. Die Verantwortung für die Richtigkeit der Zeichnungen liegt bei der Wieland Electric AG.

These dimensions will be especially checked at delivery  
Only inspection dimensions  
With IE marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft  
Ausreichende Prüfmaße  
Mit IE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



### Varianten / Variants



### Hinweis / note:

1 Aus fertigungstechnischen Gründen kann die Aufnahme für Bez.-Schild auch gegenüber liegen. Marking tag carrier position is depending of the mould design.

|                                                                                        |              |                        |    |                                                                                             |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 62<br>73.354.4035.52                                                                   | BAS GOT GC   | M40<br>16HM32<br>M25   | A5 | Kabelverschraubung (KV), IP65<br>/cable gland(CG), IP65                                     |   |
| 62<br>73.354.4035.4<br>52                                                              | BAS GOT GC   | M40<br>16HM32<br>M25   | A4 | KV mit Zugentlastung , IP54<br>/CG with strain relief, IP54                                 |   |
| 73.354.4035.3<br>2                                                                     | BAS GOT GC   | M40<br>16HM32<br>M25   | A3 | KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54<br>/CG with strain relief and bend support, IP54 |   |
| 62<br>73.354.4035.2<br>52                                                              | BAS GOT GC   | M40<br>16HM32<br>M25   | A2 | Zwischenstutzen<br>/Bushing                                                                 |   |
| 62<br>73.354.4035.1<br>52                                                              | BAS GOT GC   | M40<br>16HM32<br>M25   | A1 | Gewindebohrung<br>/Thread hole                                                              | X |
| 62<br>73.354.4035.0<br>52                                                              | BAS GOT GC   | M40<br>16HM32<br>M25   | A0 | Kabelverschraubung (KV), IP54<br>/cable gland(CG), IP54                                     |   |
| Bestellnummer<br>/order number                                                         | Typ<br>/type | Varianten<br>/variants |    | dargestellt<br>/drawn                                                                       |   |
| Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.<br>Additional data see CATALOG or eCatalog. |              |                        |    | www.wieland-electric.com<br>eshop.wieland-electric.com                                      |   |

|                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                          |  |                                 |  |                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©<br>(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). |  |                                                                                                                                                              |  | ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.<br>(Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!) |  |                                                                                                          |  |                                 |  |                       |  |
| Freitoleranz nach<br>General tolerance                                                                                                                                                                                                   |  | DIN ISO 2768-m                                                                                                                                               |  | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen<br>CAD - drawing, no manual modifications allowed                                                                                                                                               |  | 1 Verwendung:<br>First Use:                                                                              |  | Blatt: 1 von 1<br>Sheet: 1 of 1 |  |                       |  |
| /                                                                                                                                                                                                                                        |  |  Werkstoff / Material<br>Aluminium<br>beschichtet, grau<br>coated, grey |  | Tag/Date                                                                                                                                                                                                                                    |  | Name                                                                                                     |  | Zeichnung Nr. / Drawing No.     |  | Index                 |  |
| /                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                              |  | gezeichnet<br>drahen                                                                                                                                                                                                                        |  | 06.08.2014                                                                                               |  | Treschan                        |  | T 73.352.4035.0 13K a |  |
| /                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                              |  | Elektronische Freigabe<br>Electronic Release                                                                                                                                                                                                |  | Maße in mm / Dimensions are in mm                                                                        |  |                                 |  |                       |  |
| /                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                          |  |                                 |  |                       |  |
| /                                                                                                                                                                                                                                        |  | Maßstab / Scale                                                                                                                                              |  | 1:1                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                          |  |                                 |  |                       |  |
| /                                                                                                                                                                                                                                        |  | Vol.                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                          |  |                                 |  |                       |  |
| /                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                              |  | Type                                                                                                                                                                                                                                        |  | Benennung/Title                                                                                          |  |                                 |  |                       |  |
| a                                                                                                                                                                                                                                        |  | 25.04.2022 /                                                                                                                                                 |  | revos                                                                                                                                                                                                                                       |  | GEHÄUSEOBERTEIL                                                                                          |  |                                 |  |                       |  |
| Index                                                                                                                                                                                                                                    |  | Datum / Blatt<br>Date / Sheet                                                                                                                                |  | BASIC                                                                                                                                                                                                                                       |  | Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 von oben<br>hood size 16H-cable outlet 1x M25/M32/M40 from above |  |                                 |  |                       |  |
| Änderung / Revision                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                          |  |                                 |  |                       |  |