Produktdatenblatt

Art. Nr. 91.232.2003.4

# Konfektionierte Leitung GST15I3KSB- 15 W 20BR01

gesis® MINI Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz braun



| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 91.232.2003.4 |
| EAN | 4049088323003 |
| Bestelleinheit | 30 Stück |

## Zulassungen

## Technische Daten

**Hinweis**

| | |
|---|---|
| Hinweis | Aderfarben mit Polzuordnung: schwarz (1), grau (2), braun (3) |

**Allgemein**

| | |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 4 |
| Durchgangswiderstand | 23,25 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | braun |
| Polkennzeichnung | 1, 2, 3 |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |

**Ausführung**

| | |
|---|---|
| Leiter-Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Abisolierlänge | 12 mm |
| Abmantellänge | 100 mm |
| Leiterendenbehandlung | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung | H05VV-F |
| Farbe der Leitung | schwarz |
| Kabeldurchmesser max. | 8,3 mm |
| Leitungsart | Buchse - freies Ende |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung |
| Ausführung Seite 1 | GST15i3 Buchse |

| | |
|---|---|
| Ausführung Seite 2 | freies Leitungsende |
| Geschirmt | nein |


**Werkstoff**

| | |
|---|---|
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
| Halogenfrei | nein |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 70 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Brandlast | 0,78 kWh/St |
| Brandklasse | Eca |


**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Gesamtlänge | 2 m |

Technische Zeichnung




Ansicht in Pfeilrichtung "X"
view in arrow direction "X"
M 2:1




Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel example | Typ type |
|---|---|---|---|
| 91.232.XX03.4 | XX in dm-Schritten XX in dm-steps | 91.232.1003.4 = 10dm/L= 1000mm | GST1513KSB- 15 10BR01 |
| U1.232.XX03.4 | XX in m-Schritten XX in m-steps | U1.232.1203.4 = 12 m/L=12000mm | GST1513KSB- 15 X12BR01 |

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: %

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

| | Name | Tag/Date |
|---|---|---|
| 2015 | | |
| gezeichnet drawn | Treschan | 03.03. |
| geprüft checked | - | - |
| Normgepr. Stand. check | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 91.232.0203.4 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index / Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: GST1513 KSB- 15 W ..BR01

Benennung/Title: KONFEKT_LEITUNG
Buchse-fr.Ende, braun,Schraubanschluß,250V, 1,5qmm
pre assembled cable,female-free end,screw connect.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten. / The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.