Produktdatenblatt

Art. Nr. 71.353.1635.3

Gehäuseoberteil BAS GOT GG 16 M32 A3

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 16-polig

Art. Nr.	71.353.1635.3
EAN	4015573651678
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten


Allgemein


Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C


Ausführung

Baugröße	16
Ausführung des Gehäuses	Stecker
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	seitlich
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	32
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	94 mm
Breite	43 mm
Höhe	60 mm

Technische Zeichnung








These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Varianten/ Variants

.0 .2 .3 .4 .5



Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	derbestellt /drawed
71.35$^{3}_{0}$.1635.5	BAS GOT GG 16 M32 M25 A 5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
71.35$^{3}_{0}$.1635.4	BAS GOT GG 16 M32 M25 A 4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
71.35$^{3}_{0}$.1635.3	BAS GOT GG 16 M32 M25 A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
71.35$^{3}_{0}$.1635.2	BAS GOT GG 16 M32 M25 A 2	Zwischenstutzen /Bushing	
71.35$^{3}_{0}$.1635.1	BAS GOT GG 16 M32 M25 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
71.35$^{3}_{0}$.1635.0	BAS GOT GG 16 M32 M25 A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Index	Änderung/Revision	Datum / Blatt / Date / Sheet
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	2013	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn		17.09.	Treschan
geprüft / checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 71.350.1635.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL
Baugröße 16-Kabelabgang seitlich-M25/M32
Hood size 16-cable outlet side-M25/M32

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

71350163501K_2 CADW3028 Treschan 2013-09-20T09:38:13 1:000

OU-PEM-08/91b