Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.257.6003.0

Konfektionierte Leitung GST18I5KSB- 15 60TR01

gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 6 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz tomatenrot



Art. Nr.	92.257.6003.0
EAN	4049088288579
Bestelleinheit	8 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 3
Durchgangswiderstand	68,8 mOhm
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	tomatenrot
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm²
Schutzart (IP)	IP40
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,1 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST18i5 Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinnt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	3,721 kWh/St
Brandklasse	Eca


Abmessungen

Gesamtlänge	6 m

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.587.3156.0	Verriegelung (G)ST18 WS	Verriegelung für fliegende Verbindungen GST18i3-5, weiß
05.587.3156.1	Verriegelung (G)ST18 SW	Verriegelung für fliegende Verbindungen GST18i3-5, schwarz
05.564.5353.0	Verschlussstück GST18I3/4/5 SW	Verschlussstück 12 polig schwarz für GST18i3-6 Buchsenteile
05.564.5353.2	Verschlussstück GST18I3/4/5 WS	Verschlussstück 12 polig weiß für GST18i3-6 Buchsenteile
05.566.9253.0	Verschlussstück GST18I5 BUCHSEN	Verschlussstück für Buchsenteile GST18i5, schwarz

Technische Zeichnung



Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: tomatenrot) exampel (colour:tomato red)	Typ type
92.257.XX03.0	XX in dm-Schritten	92.257.1003.0 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KSB- 15 10TR01
U2.257.XX03.0	XX in m-Schritten	U2.257.1203.0 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSB- 15 X12TR01

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Toleranz Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

/		Werkstoff/Material	2014	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. / Index
/			gezeichnet drawn	23.10.	Dütsch T.	T 92.257.0503.0 01K a
/	Maßstab/Scale		geprüft checked	-	-	
/	x		Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm
/	Vol. mm³	Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -			
/			Type	Benennung/Title		
a 16.11.2015/	wieland		GST1815 KSB- 15 ..TR01	KONFEKT_LEITUNG		
Index Datum / Blatt Date / Sheet	www.wieland-electric.com			Buchse / female connector - fr. Ende / free end Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5qmm		
Änderung/Revision						