Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.351.0635.0

Gehäuseoberteil BAS GOT GH 6HM20 A0

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M20 vorne (IP54), hohe Bauform, 6-polig



Art. Nr.	73.351.0635.0
EAN	4049088220074
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten


Allgemein


Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C


Ausführung

Baugröße	6H
Ausführung des Gehäuses	Stecker
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	vorne
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	20
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	74 mm
Breite	43 mm
Höhe	70 mm


Technische Zeichnung







Varianten/Variants



73.351.0635.3	BAS GOT GH 6HM20 A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 montiert /CG with strain relief and bend support, IP54 ass.	
73.351.0635.2	BAS GOT GH 6HM20 A 2	Zwischenstutzen montiert /Bushing assembled	
73.351.0635.1	BAS GOT GH 6HM20 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
73.351.0635.0	BAS GOT GH 6HM20 A 0	Kabelverschraubung (KV), IP54 montiert /Cable Gland (CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance – – – – –

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: – – – – –

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/coated grau/grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

	2013	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		11.07.	Hoffmann
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 73.351.0635.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

wieland Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC hohe Bauf.

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 6H Kabelabgang von vorne M20
hood size 6H cable outlet in front M20

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße / Mit -K gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions / With -K marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

7335106350 13K_2 CADM3018 Hoffmann 2013-07-15T11:55:57 1.000

OU-PEM-08/91b