Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.362.6435.0

Gehäuseoberteil BAS GOT GC 24HM40 A0

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M40 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-polig



Art. Nr.	73.362.6435.0
EAN	4015573858824
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten


Allgemein


Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C


Ausführung

Baugröße	24H
Ausführung des Gehäuses	Stecker
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	oben
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	40
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	120 mm
Breite	57 mm
Höhe	76 mm


Technische Zeichnung







Varianten/ Variants



62 73.354 .6435.5 52	BAS GOT GC 24H	M40 M32 M25 A5	Kabelverschraubung(KV),IP65 /Cable gland(CG),IP65	
62 73.354 .6435.4 52	BAS GOT GC 24H	M40 M32 M25 A4	KV mit Zugentlastung,IP54 /CG with strain relief,IP54	
73.3 54 52 .6435.3	BAS GOT GC 24H	M32 M25 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz,IP54 /CG with strain relief and bend support,IP54	
62 73.354 .6435.2 52	BAS GOT GC 24H	M40 M32 M25 A2	Zwischenstutzen /Bushing	
62 73.354 .6435.1 52	BAS GOT GC 24H	M40 M32 M25 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
62 73.354 .6435.0 52	BAS GOT GC 24H	M40 M32 M25 A0	Kabelverschraubung(KV),IP54 /Cable gland(CG),IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type		Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	07.08.2014	Treschan
geprüft / checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 73.352.6435.013K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
/	
/	
/	
/	
/	
/	
a	04.06.2018 /

Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC

Bennenung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 24H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 oben
hood size 24H-cable outlet 1x M25/M32/M40 above