

Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.352.4035.3

Gehäuseoberteil BAS GOT GC 16H M25 A3

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für
Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit
Trompetenverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 16-
polig

Art. Nr.	73.352.4035.3
EAN	4015573643956
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten



Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C


Ausführung

Baugröße	16H
Ausführung des Gehäuses	Stecker
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	oben
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	25
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	94 mm
Breite	56 mm
Höhe	76 mm

A
Weißungsbild sowie Verwirklichung dieses Dokuments, Verwertung und Mithaltung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet, und es ist die
Kombination der Inhalte zu anderen ohne unsere schriftliche Genehmigung ist verboten.
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With JE marked dimensions are only valid for internal use



Varianten / Variants



62 73.354.4035.52	BAS GOT GC 16H M32 M25	M40 A5	Kabelverschraubung (KV), IP65 /cable gland(CG), IP65	
62 73.354.4035.4	BAS GOT GC 16H M32 M25	M40 A4	KV mit Zugentlastung , IP54 /CG with strain relief, IP54	
73.354.4035.3 2	BAS GOT GC 16H M32 M25	A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
62 73.354.4035.2	BAS GOT GC 16H M32 M25	A2	Zwischenstutzen /Bushing	
62 73.354.4035.1 52	BAS GOT GC 16H M32 M25	A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
62 73.354.4035.0 52	BAS GOT GC 16H M32 M25	A0	Kabelverschraubung (KV), IP54 /cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /order number	Typ /type	Varianten /variants	dargestellt /drawn	
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. www.wieland-electric.com Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com				

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).			ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance		DIN ISO 2768-m	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
/	/	 Werkstoff / Material Aluminium beschichtet, grau coated, grey	gezeichnet drawn	Tag/Date 06.08.2014	Name Treschan	T 73.352.4035.0 13K	Index a
/	/		Elektronische Freigabe Electronic Release				
/	/		Maße in mm / Dimensions are in mm				
/	/						
/	/	Vol. mm³	Öfl./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:			
/	/			Type	Benennung/Title		
a	25.04.2022 /	 wieland	revos BASIC		GEHÄUSEOBERTEIL		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet		Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 von oben hood size 16H-cable outlet 1x M25/M32/M40 from above				
Änderung / Revision							

Hinweis / note:

- 1 Aus fertigungstechnischen Gründen kann die Aufnahme für Bez.-Schild auch gegenüber liegen. Marking tag carrier position is depending of the mould design.