# Produktdatenblatt

## Art. Nr. 73.351.1035.1

## Gehäuseoberteil BAS GOT GB 10H M20 A1

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung undGewindebohrung M20 vorne, hohe Bauform, 10-polig

| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 73.351.1035.1 |
| EAN | 4049088221606 |
| Bestelleinheit | 1 Stück |

## Zulassungen

## Technische Daten


**Allgemein**


| | |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Farbe | grau |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Schutzart (IP) | sonstige |
| UV-beständig | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |


**Ausführung**

| | |
|---|---|
| Baugröße | 10 |
| Ausführung des Gehäuses | Stecker |
| Art der Verriegelung | Querbügel |
| Kabeleinführung | vorne |
| Art der Kabeleinführung | Gewinde |
| Mit Kabelverschraubung | nein |
| Gewindegröße M | 20 |
| Gewindegröße PG | |
| Klappdeckel | nein |
| EMV-Ausführung | nein |
| Länge | 73 mm |
| Breite | 56 mm |
| Höhe | 70 mm |


Technische Zeichnung



Varianten/Variants




| | | | |
|---|---|---|---|
| 73.351.1035.3 | BAS GOT GB 10HM20 A 3 | KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 montiert /CG with strain relief and bend support, IP54 ass. | |
| 73.351.1035.2 | BAS GOT GB 10HM20 A 2 | Zwischenstutzen montiert /Bushing assembled | |
| 73.351.1035.1 | BAS GOT GB 10HM20 A 1 | Gewindebohrung /Thread hole | X |
| 73.351.1035.0 | BAS GOT GB 10HM20 A 0 | Kabelverschraubung (KV), IP54 montiert /Cable Gland (CG), IP54 assembled | |
| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Varianten /Variants | der gestellt /drawed |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance – – – – –

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: – – – – –

Blatt: Sheet: 1 von of 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Werkstoff/Material | 2013 | Tag/Date | Name | Zeichnung Nr./Drawing No. | Index |
| Aluminium beschichtet/coated grau/grey | gezeichnet drawn | 11.07. | Hoffmann | T 73.351.1035.0 13K | |
| Maßstab/Scale 1:2 | geprüft checked | - | - | | |
| | Normgepr. Stand. check | - | - | Maße in mm/Dimensions are in mm | |

Vol. mm³ Oft./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

wieland Elektrische Verbindungen

Type revos BASIC hohe Bauf.

Benennung/Title

# GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 10H Kabelabgang von vorne M20
hood size 10H cable outlet in front M20

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery

Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions

Mit -K gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With -K marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.