Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.232.5054.1

Konfektionierte Leitung RST20I3K1-S 15G 50SW

RST® CLASSIC Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H07RN-F - Enhanced Version, Gesamtlänge 5 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz



Art. Nr.	96.232.5054.1
EAN	4049088286032
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Durchgangswiderstand	57,55 mOhm
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Bauart	Schrumpfschlauch
Anschlussart	Crimp
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H07RN-F - Enhanced Version
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	9,2 mm
Kabeldurchmesser max.	11,9 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende

Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein


Werkstoff


Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	90 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	3,212 kWh/St

Abmessungen

Gesamtlänge	5 m

Technische Zeichnung





These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder der Eintragung eines Gebrauchsmusters vorbehalten. This document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Farbe/*colour*	
schwarz/*black*	.1
lichtgrau/*light grey*	.0
betongrau/*concrete grey*	.3

Teile-Nr. *part - no.*	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) *exampel (colour: black, light grey)*	Typ *type*
96.232.XX54.1	XX in dm-Schritten	96.232.1054.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1-S 15 10SW
96.232.XX54.0		96.232.1054.0	RST2013K1-S 15 10GL
U6.232.XX54.1	XX in m-Schritten	U6.232.1254.1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1-S 15 X12SW
U6.232.XX54.0		U6.232.1254.0	RST2013K1-S 15 X12GL

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Toleranz System ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: %

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

	2014	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		15.10.	Treschan
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 96.232.0454.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung/Title

KONFEKT_LEITUNG
freies Ende-Stecker Crimpausführun/free-end-male pre-assembled cable crimp design K1 250V

962320454001K_1 CADW3028 Treschan 2014-10-17T10:46:08 1.000

QU-MEE-01/14 -