

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.036.2153.0

Geräteanschluss RST20I3F S2 M13V GL

RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gewinkelt 7°, M16, Polzahl 3, Ausführung Stecker, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau



Art. Nr.	96.036.2153.0
EAN	4015573984165
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Fein- und mehrdrähtige Leiter erfordern AderendhülsenLagefixierung durch Abflachung am Gewinde
---------	--

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Durchgangswiderstand	0,8 mOhm
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lichtgrau
Polkennzeichnung	L, N, PE
Farbe des separaten Adapterstücks (falls vorhanden)	lichtgrau

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrähig mm² max.	2,5 mm²
Anschlussquerschnitt eindrähig mm² min.	0,5 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähig mm² max.	1,5 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähig mm² min.	0,5 mm²
Anschlüsse pro Pol	2
Abisolierlänge	14,5 mm

Ausführung

Ausführung	Stecker
Anschlussart	Federkraftanschluss
Anschluss Gewinde	M16
Steckrichtung	abgewinkelt
Neigungswinkel	7 °
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Gehäusewandstärke (min.)	0,5 mm

Gehäusewandstärke (max.)	8 mm
--------------------------	------




Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,211 kWh/St
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	84 mm
Breite	34,6 mm
Höhe	34,6 mm

Technische Zeichnung

 <p>34,6</p> <p>24</p> <p>M16 x 1,5</p> <p>17</p> <p>7°</p> <p>ca. 84</p> <p>16,5</p>	<p>Auslieferungszustand delivery status</p>  <p>Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p> <table border="1"> <tr> <td>96.036.2153.1</td> <td>RST2013F S2 M13V SW</td> <td>schwarz / black</td> </tr> <tr> <td>96.036.2153.0</td> <td>RST2013F S2 M13V GL</td> <td>lichtgrau / lightgrey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer / Order number</td> <td>Typ / Type</td> <td>Farbe / Color</td> </tr> </table> <p>Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.</p> <p>www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com</p>	96.036.2153.1	RST2013F S2 M13V SW	schwarz / black	96.036.2153.0	RST2013F S2 M13V GL	lichtgrau / lightgrey	Bestellnummer / Order number	Typ / Type	Farbe / Color	
96.036.2153.1	RST2013F S2 M13V SW	schwarz / black									
96.036.2153.0	RST2013F S2 M13V GL	lichtgrau / lightgrey									
Bestellnummer / Order number	Typ / Type	Farbe / Color									
<p>Offnungsmassbild siehe 96.031.2153.1 14K opening dimension see 96.031.2153.1 14K</p>	<p>Toleranzierung Size ISO 14402 (Tolerance system Size ISO 14402) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)</p> <p>Fräsetoleranz nach General tolerance</p> <p>ISO 1101 Zeichnung, keine manuellen Änderungen ISO - drawing, no manual modifications allowed</p> <p>Erstzugriff / First use: -</p> <p>Blatt: 1 von 1</p> <p>Zeichnung Nr. / Drawing No. 96.036.2153.0 13K</p> <p>Made in mm / Dimensions are in mm</p> <p>STECKERADAPTER_M16_7GRAD_1 male connector adapter M16 7°</p>										