Produktdatenblatt

Art. Nr. 46.050.1253.0

Verteiler RST16I5V 2P1 TGVG GL

RST® MINI Verteiler, Parallelschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit an 06.562.5853.0 / 06.562.5853.1, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau



Art. Nr.	46.050.1253.0
EAN	4049088334689
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Mechanische Codierung Code	ja
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lichtgrau
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	7035

Ausführung

Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	2
Befestigungsmöglichkeit	ja
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Verteilerart	Verteilerblock

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,259 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	69,5 mm
Breite	36,5 mm
Höhe	60 mm

Zubehör


Art. Nr.	Typ	Beschreibung
06.562.5853.0	Montageplatte für RST16 VB LG	RST16i2...5 Montageplatte für Verteilerblock, Farbe lichtgrau
06.563.9053.0	Verschlussstück für Buchsen GL	RST16i5/4 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, Farbe lichtgrau
06.563.9153.0	Verschlussstück für Buchsen GL	RST16i5/4 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, mit Befestigungsband, Farbe lichtgrau
06.563.9253.0	Verschlussstück für Stecker GL	RST16i5/4 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Steckerteile, Farbe lichtgrau
06.563.9353.0	Verschlussstück für Stecker GL	RST16i5/4 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Steckerteile, mit Befestigungsband, Farbe lichtgrau


Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
46.051.4553.0	Steckverbinder RST16I5 S B1 ZT6 GL	RST® MINI Steckverbinder, gerade, Polzahl 5, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 7,1 - 13 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
46.052.4553.0	Steckverbinder RST16I5 S S1 ZT6 GL	RST® MINI Steckverbinder, gerade, Polzahl 5, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 7,1 - 13 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau

Technische Zeichnung

Kodierung /coding	Ansicht /view	Kodierung /coding	Ansicht /view
C1	46.050.1253.0/1	C3	46.050.1250.4
C2	46.050.1253.6	C4	46.050.1253.9





Teile-Nr. /part-no.	Typ /type	Farbe /color	Kodierung /coding
46.050.1253.0	RST16I5V 2P1 TGVG GL	lichtgrau/light grey	C1
46.050.1253.1	RST16I5V 2P1 TGVG SW	schwarz/black	C1
46.050.1253.6	RST16I5V 2P1 TGVGA TB	Türkisblau/turquoise blue	C2
46.050.1250.4	RST16I5V 2P1 TGVGL BR	signalbraun/signal brown	C3
46.050.1253.9	RST16I5V 2P1 TGVGH BL	lichtblau/light blue	C4

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol.: --- mm³ Ofl./Surf.: --- mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	28.06.16	Hollet
geprüft / checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 46.050.1253.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RST16I5V
2P1 TGVG...

Bennenung/Title:
VERTEILERBLOCK
RST16I5 / 1x Eingang, 2x Ausgang / ohne Flansch
distributor RST16I5 / 1x input, 2x output

Hollet_46_050_1253_013K-AA-dwg1_main_2 CADW3026 Hollet 2016-06-28T08:35:01 1.000

QU-MEE-01/14 a

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. / The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Only inspection dimensions

Mit /C gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With /C marked dimensions are only valid for internal use