
Produktdatenblatt

Art. Nr. 05.560.3419.0

Montageblech Podis LED

Montageplatte zur einfachen Installation innen im Gitterkanal mit Raster 50 x 100 mm; sichere Befestigung ohne lose Teile (Schrauben, Muttern, Nieten, ...); Edelstahl



Art. Nr.	05.560.3419.0
EAN	4049088312069
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Werkstoff	Edelstahl

Abmessungen

Länge	154 mm
Baubreite	105 mm

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
83.240.0030.0	Leuchte RST 24V DC 5W	podis® LED Leuchte, Lampenleistung 4,9 W, 24 V DC, 450 lm, Einspeisung RST20i3 signalbraun, IP65, Schutzklasse II, Gehäusefarbe lichtgrau
83.240.0031.1	Leuchte RST 24V DC 5W 1S	podis® LED Leuchte, mit Durchverdrahtung, Lampenleistung 4,9 W, 24 V DC, 450 lm, Einspeisung RST20i3 signalbraun, IP65, Schutzklasse II, Gehäusefarbe schwarz
83.242.0040.0	Leuchte RST 120VDC 5W STD	podis® LED Leuchte, Lampenleistung 5 W, 120 V DC, 450 lm, Einspeisung RST16i3 laubgrün, IP65, Schutzklasse II, Gehäusefarbe schwarz
83.243.0030.0	Leuchte RST 230V AC 2x3W 1U	podis® LED Leuchte, mit Durchverdrahtung, Lampenleistung 6 W, 230 V AC, 500 lm, Einspeisung RST20i3 schwarz, IP65, Schutzklasse II, Gehäusefarbe schwarz
83.240.0030.9	Leuchte LED RST 24V DC GN	energiesparende LED-Leuchte, grün; Anschluss über gegenüberliegende, verriegelnde Rundsteckverbinder RST 20i2, Kodierung braun; für raue Umgebungen in der Industrie (z.B. Windenergieanlagen) und als Notbeleuchtung nach DIN 60598-2-22; typ. 290 lm; 15…32 V DC; 5 W; grün (525 nm); mit Verpol-, Überlast-und Kurzschlussschutz; Schutzart IP68/IP69K; Betriebstemperatur -40…70 °C; DIN 60598-1
83.240.0050.0	Leuchte MIN 24V DC 5W	energiesparende LED-Leuchte Anschluss über verriegelbare Stecker revos MINI Q5; für raue Umgebungen in der Industrie (z.B. Windenergieanlagen) und als Notbeleuchtung nach DIN 60598-2-22; typ. 360 lm; 15…32 V DC; 5 W; tageslichtweiss, 6500 K; mit Verpol-, Überlast-und Kurzschlussschutz; Schutzart IP 65; Betriebstemperatur -40…70 °C; DIN 60598-1; cURus
83.241.0040.0	Leuchte RST 70-250V AC 5W	energiesparende LED-Leuchte Anschluss über gegenüberliegende, verriegelnde Rundsteckverbinder RST 20i3, Kodierung schwarz; für raue Umgebungen in der Industrie (z.B. Windenergieanlagen) und als Notbeleuchtung nach DIN 60598-2-22; lageunabhängige Montage; 70…250 V AC; 5 W; typ. 360 lm; tageslichtweiss, 6500 K; ; Schutzart IP65 Betriebstemperatur -40…+55 °C; DIN 60598-1
83.243.0040.0	Leuchte LED RST 230V AC 2x3W	energiesparende LED-Leuchte mit Schraubbefestigung; Einspeisung über selbstverriegelnde Rundsteckverbinder RST 20i5, zwei Abgänge über selbstverriegelnde Rundsteckverbinder RST 20i5; Kodierung schwarz; für industrielle Umgebungen (z.B. Windenergieanlagen, Schächte, Maschinen), Arbeitsplätze und als Notbeleuchtung nach DIN 60598-2-22; lageunabhängige

		Montage; 200…250 V AC; 2x3W; neutralweiss typ. 5000 K; typ. 300 lm; mit Überlast-und Kurzschlussschutz; Schutzart IP65; Betriebstemperatur -40…50 °C
83.240.1030.0	Leuchte RST 24V DC 5W LS	energiesparende LED-Leuchte mit integrierter Optik Anschluss über gegenüberliegende, verriegelnde Rundsteckverbinder RST 20i2, Kodierung braun; optimiert für die Beleuchtung lang gestreckter Räume wie z.B. Türme, Schächte, Gänge, Tunnels, besonders als Notbeleuchtung nach DIN 60598-2-22; ; typ. 450 lm; 15…32 V DC; 5 W; tageslichtweiss, 6500 K; mit Verpol-, Überlast-und Kurzschlussschutz; Schutzart IP65 Betriebstemperatur -40…70 °C; DIN 60598-1; cURus