Produktdatenblatt

Art. Nr. 46.030.1253.1

Verteiler RST16I3V 2P1 TGVG SW

RST® MINI Verteilerblock 1E / 2A, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Polzahl 3, Schutzart (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Polkennzeichnung L, N, PE, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz, RAL-Nummer Codierung/Kontaktein



Art. Nr.	46.030.1253.1
EAN	4049088335273
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	9005

Ausführung

Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	2
Befestigungsmöglichkeit	ja
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Verteilerart	Verteilerblock

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,181 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	60 mm
Breite	29 mm
Höhe	55 mm


Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
06.562.5853.1	Montageplatte für RST 16 VB SW	RST16i2...5 Montageplatte für Verteilerblock, Farbe schwarz
06.563.8653.1	Verschlussstück für Buchsen SW	RST16i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, Farbe schwarz
06.563.8753.1	Verschlussstück für Buchsen SW	RST16i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, mit Befestigungsband, Farbe schwarz
06.563.8853.0	Verschlussstück für Stecker GL	RST16i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Steckerteile, Farbe lichtgrau
06.563.8853.1	Verschlussstück für Stecker SW	RST16i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Steckerteile, Farbe schwarz
06.563.8953.0	Verschlussstück für Stecker GL	RST16i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Steckerteile, mit Befestigungsband, Farbe lichtgrau
06.563.8953.1	Verschlussstück für Stecker SW	RST16i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Steckerteile, mit Befestigungsband, Farbe schwarz

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
46.031.4553.1	Steckverbinder RST16I3 S B1 ZT4 SW	RST® MINI Steckverbinder, gerade, Polzahl 3, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 5 - 10,6 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
46.032.4553.1	Steckverbinder RST16I3 S S1 ZT4 SW	RST® MINI Steckverbinder, gerade, Polzahl 3, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 5 - 10,6 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz

Technische Zeichnung



ⓐ	Teile-Nr. /part-no.	Typ /type	Farbe /colour	Kodierung /coding
	46.030.1253.0	RST16I3V 2P1 TGVG GL	lichtgrau/light grey	C1
	46.030.1253.1	RST16I3V 2P1 TGVG SW	schwarz/black	C1
	46.030.1255.7	RST16I3V 2P1 TGVG GN	laubgrün/leafgreen	C2
	46.030.1250.4	RST16I3V 2P1 TGVGL BR	signalbraun/signal brown	C3
	46.030.1253.9	RST16I3V 2P1 TGVGH BL	lichtblau/light blue	C4
	46.030.1250.6	RST16I3V 2P1 TGVGA TB	türkisblau/turquoise blue	C5

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	29.02.2016	Hollet F.
geprüft checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No. 46.030.1253.0 13K Index a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a.	09.11.2016 /	

wieland
www.wieland-electric.com

Type RST16I3V 2P1 TGVG...

Bennenung/Title
VERTEILERBLOCK
RST16I3 / 1x Eingang 2x Ausgang / ohne Flansch
distributor RST16I3 / 1x input 2x output

Hollet_46_030_1253_013K-AB-dwg1_sheet_2 CADW4030 Hollet 2016-11-09T08:20:29 1.000

QU-MEE-01/14 a