product data sheet

item no. 73.353.0635.3

hood BAS GOT GG 6HM32 A3

Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with trumpet gland M32 on the right side (IP54), high version, 6-poles

item no.	73.353.0635.3
EAN	4015573844209
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data


general


housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	IP65
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C


model

construction	6
model of the housing	male
locking mechanism	single locking lever
cable entry	sideways
type of cable	gland nut
with cable screw gland	yes
thread size M	32
thread size PG	
hinged lid	no
EMC-version	no
length	74 mm
width	43 mm
height	70 mm

technical drawing








Varianten/ Variants

.0 .2 .3 .4 .5



$73.35^{3}_{0}.0635.5$	BAS GOT GG 6H $^{M32}_{M25}$ A 5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
$73.35^{3}_{0}.0635.4$	BAS GOT GG 6H $^{M32}_{M25}$ A 4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
$73.35^{3}_{0}.0635.3$	BAS GOT GG 6H $^{M32}_{M25}$ A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
$73.35^{3}_{0}.0635.2$	BAS GOT GG 6H $^{M32}_{M25}$ A 2	Zwischenstutzen /Bushing	
$73.35^{3}_{0}.0635.1$	BAS GOT GG 6H $^{M32}_{M25}$ A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
$73.35^{3}_{0}.0635.0$	BAS GOT GG 6H $^{M32}_{M25}$ A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		

Werkstoff/Material: Aluminium, beschichtet/ coated, grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	2014	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		03.02.	Treschan
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Ersatz für/Replacement for: -

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 73.350.0635.0 13K

Index:

Maße in mm/Dimensions are in mm

wieland
www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 6H-Kabelabgang 1x M25/M32 seitlich
hood size 6H-cable outlet 1x M25/M32 side

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Æ marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung bleiben vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.