product data sheet

item no. 46.032.5051.6

## device connector RST16I3/2S S1 M02 A TB

RST® MINI device connector, standard, straight, M16, number of poles 2, model male, connection type screw connection, rated voltage 250 V / 400 V, rated current 16 A, color of coding/ contact carrier turquoise blue



| | |
|---|---|
| item no. | 46.032.5051.6 |
| EAN | 4049088296178 |
| order unit | 100 piece(s) |

## certificates / approvals

## technical data

**note**

| | |
|---|---|
| note | RST® terminals with screw clamping allow the connection of conductors without special preparation (without ferrules) according to EN 60999-1.positioning realised with flattened thread |

**general**

| | |
|---|---|
| rated current | 16 A |
| rated voltage | 250 V / 400 V |
| pollution degree | 3 |
| rated impulse voltage | 4 kV |
| continuity resistor | 0.75 mOhm |
| lockable | self-locking (unlocking by hand) |
| color of coding/ contact carrier | turquoise blue |
| Pole codification | D1, D2 |

**connection data**

| | |
|---|---|
| connection cross section solid mm² max. | 2.5 mm² |
| connection cross section solid mm² min. | 0.25 mm² |
| connection cross section fine stranded mm² max. | 2.5 mm² |
| connection cross section fine stranded mm² min. | 0.25 mm² |
| terminations per pole | 1 |
| wire strip length | 8 mm |

**model**

| | |
|---|---|
| model | male |
| connection type | screw connection |
| connecting thread metric | M16 |
| angle of plug | straight |
| degree of protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| thickness of housings (electrical device) | 0.5 mm |

| | |
|---|---|
| thickness of housings (electrical device) | 5 mm |

**material**

| | |
|---|---|
| housing material | polyamide |
| halogen free | yes |
| contact material | CuZn |
| fire load | 0.043 kWh/St |
| insulation components continous temperature | 100 °C |
| surface finish | silver-plated |

**dimensions**

| | |
|---|---|
| length | 35.2 mm |
| width | 19 mm |
| height | 19 mm |

## accessories

| item no. | type | description |
|---|---|---|
| 06.563.8853.1 | cover for male connector SW | RST16i3/2 cover piece, for covering unused male connectors, color black |
| 06.563.8953.1 | cover for male connector SW | RST16i3/2 cover piece, for covering unused male connectors, with fastening belt, color black |


technical drawing


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use


Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig


## Kodierung
/coding





## Auslieferungszustand
delivery status






## Gehäuseausschnitt/
section of housing

| Bestellnummer /order number | Typ /type | Kodierung /coding | Farbe /color |
|---|---|---|---|
| 46.032.5051.6 | RST16i3/2S S1 M02 A TB | C5 | **türkisblau** /turquoiseblue |
| 46.032.5054.9 | RST16i3/2S S1 M02 H BL | C4 | **lichtblau** /lightblue |
| 46.032.5051.4 | RST16i3/2S S1 M02 L BR | C3 | **signalbraun** /signalbrown |
| 46.032.5056.7 | RST16i3/2S S1 M02 GN | C2 | **laubgrün** /leaf green |
| 46.032.5054.1 | RST16i3/2S S1 M02 SW | C1 | **schwarz** /black |
| 46.032.5054.0 | RST16i3/2S S1 M02 GL | C1 | **lichtgrau** /lightgrey |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 12.07.2016 | Hollet |
| geprüft checked | | |
| Norm gepr. Stand. check | | |

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 46.032.5054.0 13K

Index: c

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision |
|---|---|---|
| c | 01.09.2026 / | |
| b | 09.05.2019 / | |

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RST16I2

Bennenung/Title

# STECKERTEIL

Geräteanschluss, 2polig^M
male connector, device connection, 2pole

2026-10-21 11:02:09 1.000

QU-MEE-01/14 a