







Varianten/Variants



73.351.2435.3	BAS GOT GB 24HM25 A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 montiert /CG with strain relief and bend support, IP54 ass.	
73.351.2435.2	BAS GOT GB 24HM25 A 2	Zwischenstutzen montiert /Bushing assembled	
73.351.2435.1	BAS GOT GB 24HM25 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
73.351.2435.0	BAS GOT GB 24HM25 A 0	Kabelverschraubung (KV), IP54 montiert /Cable Gland (CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar- gestellt /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Tolerierung Size ISO 14405/ Tolerance system Size ISO 14405. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declaimable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance - - - - -				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use: - - - - -		Blatt: 1 von 1 Sheet: of	
		 Werkstoff/Material Aluminium beschichtet/coated grau/grey		2013 gezeichnet drawn 11.07. geprüft checked Normgepr. Stand. check		Tag/Date Name Hoffmann		T 73.351.2435.0 13K Maße in mm/Dimensions are in mm	
		Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -					
		 wieland Elektrische Verbindungen		Type revos BASIC hohe Bauf.		Benennung/Title GEHAEUSEOBERTEIL Baugröße 24H Kabelabgang von vorne M25 hood size 24H cable outlet in front M25			
Index		Datum / Blatt Date / Sheet							
Änderung/Revision									

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.