




A
B
C
D
E
F

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With ±E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit ±E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



Lochbild/Layout
*) Lochbildtoleranz nach IEC 326 T3, sehr fein/
drill hole tolerances acc. to DIN IEC 326 part 3 very fine



gezeichnet/drawn:
27.334.0653.0

Technische Daten
Technical Data

		VDE	UL	CSA
Bemessungsspannung V	rated voltage	250	300	300
Bemessungsstrom A	rated current	10	10	10
Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0				
flamability rating UL 94 V-0				
Verschmutzungsgrad 3/Überspannungskategorie III				
pollution degree 3/overvoltage category III				

Kontaktbasismaterial	CuSn4 F47
contact basis material	
Diffusionssperre	Cu 2-3µm
diffusion barrier	
Kontaktoberfläche	Sn 4-6µm
contact surface	
Isoliermaterial	PBT
insulating material	

Teile-Nr. part no.	Typ type	Polzahl pole	L1	L2
27.334.0253.0	8113 SEG / 2 / 4 G OB	4	12	5
27.334.0353.0	8113 SEG / 3 / 6 G OB	6	17	10
27.334.0453.0	8113 SEG / 4 / 8 G OB	8	22	15
27.334.0553.0	8113 SEG / 5 / 10 G OB	10	27	20
27.334.0653.0	8113 SEG / 6 / 12 G OB	12	32	25
27.334.0753.0	8113 SEG / 7 / 14 G OB	14	37	30
27.334.0853.0	8113 SEG / 8 / 16 G OB	16	42	35
27.334.0953.0	8113 SEG / 9 / 18 G OB	18	47	40
27.334.1053.0	8113 SEG / 10 / 20 G OB	20	52	45
27.334.1153.0	8113 SEG / 11 / 22 G OB	22	57	50
27.334.1253.0	8113 SEG / 12 / 24 G OB	24	62	55
27.334.1353.0	8113 SEG / 13 / 26 G OB	26	67	60
27.334.1453.0	8113 SEG / 14 / 28 G OB	28	72	65
27.334.1553.0	8113 SEG / 15 / 30 G OB	30	77	70
27.334.1653.0	8113 SEG / 16 / 32 G OB	32	82	75
27.334.1753.0	8113 SEG / 17 / 34 G OB	34	87	80
27.334.1853.0	8113 SEG / 18 / 36 G OB	36	92	85
27.334.1953.0	8113 SEG / 19 / 38 G OB	38	97	90
27.334.2053.0	8113 SEG / 20 / 40 G OB	40	102	95
27.334.2153.0	8113 SEG / 21 / 42 G OB	42	107	100
27.334.2253.0	8113 SEG / 22 / 44 G OB	44	112	105
27.334.2353.0	8113 SEG / 23 / 46 G OB	46	117	110
27.334.2453.0	8113 SEG / 24 / 48 G OB	48	122	115

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: First Use: -		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
		Werkstoff/Material Farbe: grau, ähnl. RAL 7032 colour: grey;sim. to RAL7032		2002 gezeichnet drawn 30.04. Bauer F.		Name -	
		Maßstab/Scale 2:1		geprüft checked -		-	
		Vol.		mm ³ Off./Surf.		mm ³ Ersatz für/Replacement for: -	
		a		04.05.2006/		Type 8113 SEG	
		Index		Datum / Blatt Date / Sheet		Benennung/Title LP_STIFTELEISTE	
		Änderung/Revision				Rastermaß 5,00 PCB-Header pitch 5,00mm	

Verwertung und Mitteilung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung dieses Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Nutzung dieses Dokuments, sowie die Kommunikation der Inhalte, ohne schriftliche Genehmigung der Wieland ist ausdrücklich untersagt. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

273340253001K_4 CADW1044 Schnitt 2006-05-04T11:45:40 1.000

QU-PEM-08/91