Produktdatenblatt

Art. Nr. 83.040.1334.0

IP-Switch WIENET LMS 16-W

wieNET IP Switch, 16 Fast Ethernet ports mit Auto MDI/MDI-X, Kommunikation mit SCADA software über Modbus-TCP, Kommunikation mit NMS (Network management system) via SNMP, Port-based QoS für deterministic data transmission, EMS level 3 Schutzmechanismen für den Einsatz in härterer Umgebung, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), Jumbo Frame Support (Up to 2048 Bytes), Supports 10/100 Mbps Auto-Negotiation, Metallgehäuse, Redundante 8,4 V … 52,8 V DC Spannungsversorgung und P- Fail Relais, Breiter Betriebstemperaturbereich von -40 bis 75 ° C



Art. Nr.	83.040.1334.0
EAN	4049088371189
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

c UL US LISTED

Technische Daten

Montageart	Hutschiene
Schutzart (IP)	IP30
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Managebar	nein
Ethernet	ja
Power over Ethernet	nein
Fast Ethernet	ja
Gigabit Ethernet	nein
10/100 Mbps RJ45-Ports	16
Diagnose LEDs	Power/Linkstatus/Daten/Datenrate
10 Gigabit Ethernet	nein
10/100/1000 Mbps RJ45-Ports	0
100 Mbps SC-Ports	0
100 Mbps ST-Ports	0

Technische Daten

Spannungsart	DC
Min. Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	75 °C
Redundante Stromversorgung	2 Einspeisungen

Versorgungskreis

Spannungsart	DC
Betriebsspannung min.	9 V
Betriebsspannung max.	30 V
Leistungsaufnahme max.	< 8 W


Abmessungen

Tiefe	84 mm
Breite	74 mm
Höhe	120 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
78.999.4000.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 0,25 m	
78.999.4100.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 0,5 m	
78.999.4200.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 1,0 m	
78.999.4300.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 2,0 m	
78.999.4400.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 3,0 m	
78.999.4500.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 5,0 m	
78.999.4600.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 7,5 m	
78.999.4700.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 10 m	

Technische Zeichnung



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Qu - PEE 12/92

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2016	Tag/ Date	Name
Maßstab/Scale	gezeichnet drawn	28.09.	Koetzner
	geprüft checked		
	Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr./ Drawing No.
83.040.1334.0 01K
Maße in mm/Dimensions are in mm

Datei/ File: 044621__01K.DCD
Ersatz für/ Replacement for:

Index | Datum/ Blatt Date/ Sheet
Änderung/ Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung/ Title
Teilespezifikation / Component specification
IP-SWITCH / IP SWITCH
wienet LMS 16-W

83_040__1334__001K__2 CADW3072 Koetzner 2016-09-28T08:42:30 1.000