
Produktdatenblatt

Art. Nr. 05.560.3319.0

Montageblech PODIS LED20W

Montageplatte zur einfachen Installation von podis® LED 2klm (20 W) außen am Gitterkanal mit Raster 50 x 100 mm und 35...40 x 100 mm; sichere Befestigung ohne lose Teile; Edelstahl



Art. Nr.	05.560.3319.0
EAN	4049088312052
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Werkstoff	Edelstahl

Abmessungen

Länge	90 mm
Baubreite	60 mm

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
83.243.0246.0	Leuchte RST 230V AC 20W M	podis® LED Leuchte, mit magnetischer Schnellbefestigung, Lampenleistung 20 W, 230 V AC, 2400 lm, Einspeisung RST16i3 schwarz, IP65, Schutzklasse I, Gehäusefarbe blank
83.240.0130.0	Leuchte RST 24V DC 20W	energiesparende LED-Leuchte; Anschluss über gegenüberliegende, verriegelnde Rundsteckverbinder RST 20i2, Kodierung braun; für industrielle Umgebungen (z.B. Windenergieanlagen, Schächte, Maschinen), Arbeitsplätze und als Notbeleuchtung nach DIN 60598-2-22; lageunabhängige Montage; typ. 2000 lm; 15…32 V DC; 17,5W; tageslichtweiss, 6500 K; mit Verpol-, Überlast-und Kurzschlussschutz; Schutzart IP68/IP69K; Betriebstemperatur -40…55 °C; DIN 60598-1; UL category code IFDR2, IFDR8
83.240.0131.0	Leuchte RST 24V DC 20W 1S	energiesparende LED-Leuchte; Anschluss über gleichseitig angeordnete, verriegelnde Rundsteckverbinder RST 20i2, Kodierung braun; für industrielle Umgebungen (z.B. Windenergieanlagen, Schächte, Maschinen), Arbeitsplätze und als Notbeleuchtung nach DIN 60598-2-22; lageunabhängige Montage; typ. 2000 lm; 15…32 V DC; 17,5W; tageslichtweiss, 6500 K; mit Verpol-, Überlast-und Kurzschlussschutz; Schutzart IP68/IP69K; Betriebstemperatur -40…55 °C; DIN 60598-1; UL category code IFDR2, IFDR8
83.241.0130.0	Leuchte RST 90-250V AC 20W	energiesparende LED-Leuchte; Anschluss über gegenüberliegende, verriegelnde Rundsteckverbinder RST 20i3, Kodierung schwarz; für industrielle Umgebungen (z.B. Windenergieanlagen, Schächte, Maschinen), Arbeitsplätze und als Notbeleuchtung nach DIN 60598-2-22; lageunabhängige Montage; typ. 2000 lm; 90…250 V AC; 20W; tageslichtweiss, 6500 K; integrierte Sicherung; Schutzart IP68/IP69K; Betriebstemperatur -40…55 °C; DIN 60598-1
83.241.2130.6	Leuchte RST 90-250V AC 20W LSC8	energiesparende LED-Leuchte mit integrierter Optik und hohem Farbwiedergabeindex; Anschluss über gegenüberliegende, verriegelnde Rundsteckverbinder RST 20i3, Kodierung schwarz; optimiert für die Beleuchtung von Arbeitsplätzen in industrieller Umgebung, auch als Notbeleuchtung nach DIN 60598-2-22; ; lageunabhängige Montage; typ. 1700 lm; 90…250 V AC; 17,5W; tageslichtweiss, 5000 K, CRI >80; integrierte Sicherung; Schutzart IP68/IP69K; Betriebstemperatur -40…55 °C; DIN 60598-1

83.242.1240.0	Leuchte LED RST 120VDC 20W EMR	energiesparende LED-Leuchte mit integrierter Optik; Anschluss über selbstverriegelnde Rundsteckverbinder RST 16i3, Kodierung grün; für industrielle Umgebungen (z.B. Windenergieanlagen, Schächte, Maschinen), Arbeitsplätze und als Notbeleuchtung nach DIN 60598-2-22; lageunabhängige Montage; typ. 1900 lm; 19,2…120 V DC; 20W; tageslichtweiss, 6000 K; mit Verpol-, Überlast-und Kurzschlussschutz; Schutzart IP65; Betriebstemperatur -40… 50 °C; DIN 60598-1
83.240.1110.0	Leuchte FCS 24V DC 20W LS	energiesparende LED-Leuchte mit integrierter Optik; steckbar auf Flachleitungsabgang (Art.-Nr. 75.015.5153.1); für industrielle Umgebungen (z.B. Windenergieanlagen, Schächte, Maschinen), Arbeitsplätze und als Notbeleuchtung nach DIN 60598-2-22; lageunabhängige Montage; typ. 1900 lm; 15…32 V DC; 17,5W; tageslichtweiss, 6500 K; mit Verpol-, Überlast-und Kurzschlussschutz; Schutzart IP 65; Betriebstemperatur - 40…55 °C; DIN 60598-1; UL category code IFDR2, IFDR8
83.240.1130.0	Leuchte RST 24V DC 20W LS	energiesparende LED-Leuchte mit integrierter Optik; Anschluss über gegenüberliegende, verriegelnde Rundsteckverbinder RST 20i2, Kodierung braun; optimiert für die Beleuchtung lang gestreckter Räume wie z.B. Türme, Schächte, Gänge, Tunnels, besonders als Notbeleuchtung nach DIN 60598-2-22; ; lageunabhängige Montage; typ. 1900 lm; 15…32 V DC; 17,5W; tageslichtweiss, 6500 K; mit Verpol-, Überlast-und Kurzschlussschutz; Schutzart IP68/IP69K; Betriebstemperatur -40…55 °C; DIN 60598-1; UL category code IFDR2, IFDR8
83.241.1130.0	Leuchte RST 90-250V AC 20W LS	energiesparende LED-Leuchte mit integrierter Optik; Anschluss über gegenüberliegende, verriegelnde Rundsteckverbinder RST 20i3, Kodierung schwarz; optimiert für die Beleuchtung lang gestreckter Räume wie z.B. Türme, Schächte, Gänge, Tunnels, besonders als Notbeleuchtung nach DIN 60598-2-22; ; lageunabhängige Montage; typ. 1900 lm; 90… 250 V AC; 17,5W; tageslichtweiss, 6500 K; integrierte Sicherung; Schutzart IP68/IP69K; Betriebstemperatur -40…55 °C; DIN 60598-1