product data sheet

item no. 73.351.1635.0

hood BAS GOT GB 16H M25 A0

Hood revos basic made of aluminum, for double locking lever and cable gland M25 on the front (IP54), low version, 16-poles

item no.	73.351.1635.0
EAN	4049088221613
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data


general


housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	IP54
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C


model

construction	16H
model of the housing	male
locking mechanism	double locking levers
cable entry	front side
type of cable	gland nut
with cable screw gland	yes
thread size M	25
thread size PG	
hinged lid	no
EMC-version	no
length	94 mm
width	56 mm
height	76 mm


technical drawing







Varianten/Variants



Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der gestellt /drawed
73.351.1635.3	BAS GOT GB 16HM25 A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 montiert /CG with strain relief and bend support, IP54 ass.	
73.351.1635.2	BAS GOT GB 16HM25 A 2	Zwischenstutzen montiert /Bushing assembled	
73.351.1635.1	BAS GOT GB 16HM25 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
73.351.1635.0	BAS GOT GB 16HM25 A 0	Kabelverschraubung (KV), IP54 montiert /Cable Gland (CG), IP54 assembled	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance – – – – –

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: – – – – –

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material	2013	Tag/Date	Name
Aluminium beschichtet/coated grau/grey	gezeichnet drawn	11.07.	Hoffmann
	geprüft checked	-	-
	Normgepr. Stand. check	-	-

Maßstab/Scale 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

Zeichnung Nr./Drawing No. T 73.351.1635.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type revos BASIC hohe Bauf.

Benennung/Title
GEHAEUSEOBERTEIL
Baugröße 16H Kabelabgang von vorne M25
hood size 16H cable outlet in front M25

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit -K gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With -K marked dimensions are only valid for internal use

73511635013K_2 CADMOULD 18 Hoffmann 2013-07-15T11:55:59 1.000

OU-PEM-08/91b