product data sheet

item no. 76.360.4035.0

hood BAS GOT GG 16H M40 A0

Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with cable gland M40 on the right side (IP54), low version, 16-poles

item no.	76.360.4035.0
EAN	4015573858855
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data


general


housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	IP54
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C

model

construction	16H
model of the housing	male
locking mechanism	single locking lever
cable entry	sideways
type of cable	gland nut
with cable screw gland	yes
thread size M	40
thread size PG	
hinged lid	no
EMC-version	no
length	94 mm
width	43 mm
height	76 mm


technical drawing






gezeichnete Ausführung
drawn Version
76.360.4035.1


Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog




Gewinde M40
thread M40
76.360.4035.1




IP54
Kabelverschraubung M40
mit Zugentlastung/
cable gland M40
with strain relief
76.360.4035.4



IP65
Kabelverschraubung M40/
cable gland M40
76.360.4035.5



Stutzen M40
connection M40
76.360.4035.2



IP54
Kabelverschraubung M40
cable gland M40
76.360.4035.0

Teilenummer part number	Type
76.360.4035.0	BAS GOT GG 16HM40 50 A0
76.360.4035.1	BAS GOT GG 16HM40 50 A1
76.360.4035.2	BAS GOT GG 16HM40 50 A2
76.360.4035.4	BAS GOT GG 16HM40 50 A4
76.360.4035.5	BAS GOT GG 16HM40 50 A5

Toleranz Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

2012 | Tag/Date | Name

gezeichnet drawn | 12.07. | Schmitt J.
geprüft checked | - | -
Normgepr. Stand. check | - | -

Maßstab/Scale 1:1

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Zeichnung Nr./Drawing No. T 76.360.4035.0 01K Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title
GEHAEUSEOBERTEIL
hood size 16H M 40

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With -E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit -E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. This document as well as the utilization and communication of its contents is not permitted except with express authorization. Offenders are liable for damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

OU-PEM-08/91b

76360403500IK_2 CADW2035 Schmitt 2012-07-12 09:51:21 1.000