product data sheet

item no. 71.352.1635.3

# hood BAS GOT GI 16 M25 A3

Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with trumpet gland M25 on the top (IP54), low version, 16-poles

| | |
|---|---|
| item no. | 71.352.1635.3 |
| EAN | 4015573646353 |
| order unit | 1 piece(s) |

## certificates / approvals

## technical data


**general**


| | |
|---|---|
| housing material | aluminum |
| color | grey |
| surface | with powder coating |
| degree of protection (IP) | IP54 |
| UV resistant | yes |
| inflammability class of insulation material acc. with UL94 | other |
| operating temperature range min. | -40 °C |
| operating temperature range max. | 120 °C |


**model**

| | |
|---|---|
| construction | 16 |
| model of the housing | male |
| locking mechanism | single locking lever |
| cable entry | above |
| type of cable | gland nut |
| with cable screw gland | yes |
| thread size M | 25 |
| thread size PG | |
| hinged lid | no |
| EMC-version | no |
| length | 94 mm |
| width | 43 mm |
| height | 60 mm |


technical drawing



Varianten/ Variants




| | | | |
|---|---|---|---|
| $71.35^{4}_{2}.1635.5$ | BAS GOT GI 16 M32 M25 A5 | Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65 | |
| $71.35^{4}_{2}.1635.4$ | BAS GOT GI 16 M32 M25 A4 | KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54 | |
| $71.35^{4}_{2}.1635.3$ | BAS GOT GI 16 M32 M25 A3 | KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54 | |
| $71.35^{4}_{2}.1635.2$ | BAS GOT GI 16 M32 M25 A2 | Zwischenstutzen /Bushing | |
| $71.35^{4}_{2}.1635.1$ | BAS GOT GI 16 M32 M25 A1 | Gewindebohrung /Thread hole | X |
| $71.35^{4}_{2}.1635.0$ | BAS GOT GI 16 M32 M25 A0 | Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54 | |
| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Varianten /Variants | der-gestellt /drawed |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| 2013 | | |
| gezeichnet drawn | 17.09. | Treschan |
| geprüft checked | - | - |
| Normgepr. Stand. check | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 71.352.1635.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL
Baugröße 16-Kabelabgang oben-M25/M32
Hood size 16-cable outlet top-M25/M32

71352163501 3K_2 CADWIZ028 Treschan 2013-09-20T09:39:08 1:000

OU-PEM-08/91b

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße / Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions / With /E marked dimensions are only valid for internal use