

product data sheet

item no. 76.351.1035.1

hood BAS GOT GH 10H M20 A1

Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with threaded hole M20 on the front, low version, 10-poles



item no.	76.351.1035.1
EAN	4049088220791
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data

general



housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	other
UV resistant	yes
flammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C

model

construction	10
model of the housing	male
locking mechanism	single locking lever
cable entry	above
type of cable	thread
with cable screw gland	no
thread size M	25
thread size PG	
hinged lid	no
EMC-version	no
length	89 mm
width	43 mm
height	70 mm

[illegible]

○



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

.0 .2 .3

The diagrams illustrate the progression of suspension wear. Diagram .0 shows a car with a standard suspension. Diagram .2 shows a car with a slightly worn suspension. Diagram .3 shows a car with a severely worn suspension, where the spring is broken and the car body is sagging significantly.

76.351.1035.3	BAS GOT GH 10HM20 A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 montiert /CG with strain relief and bend support, IP54 ass.	
76.351.1035.2	BAS GOT GH 10HM20 A 2	Zwischenstützen montiert /Bushing assembled	
76.351.1035.1	BAS GOT GH 10HM20 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
76.351.1035.0	BAS GOT GH 10HM20 A 0	Kabelverschraubung (KV), IP54 montiert /Cable Gland (CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der- gestellt /d'ont
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Tolerierung Size ISO 14005  Tolerance system Size ISO 14005  (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				☒ ja/yes ☐ Nein/no Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UN-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UN-TOM-05/03 (list of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance - - - - -		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use: - - - - -		Blatt: Sheet: 1 von 1	
/  Werkstoff/Material / Aluminium / beschichtet/coated / 1:2 grau/grey		2013 Top/Data Name gezeichnet/drawn 11.07. Hoffmann geprüft/checked - - Normengr.-Sicht-check - -		T Zeichnung Nr./Drawing No. 76.351.1035.0 13K		Index	
/ Maßstab/Scale / 1:2		/ Vol. mm Öff./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -			
/ 		Type revos		Benennung/Title GEHAUSEOBERTEIL		Baugröße 10H Kabelabgang von vorne M20 hood size 10H cable outlet in front M20	
/ Datum / Blatt Date / Sheet		Elektrische Verbindungen		Änderung/Revision			