





Ansicht in Pfeilrichtung
view in arrow direction



Technische Daten
Technical Data

	CSA
Bemessungsspannung rated voltage	600 V
Bemessungsstrom rated current	20A max, 12 AWG
Anschlußbereich connection range	82A max, 4 AWG
Kontaktbasismaterial contact basis material	Messing brass
Diffusionssperre diffusion barrier	ja yes
Kontaktoberfläche contact surface	versilbert silver-plated
Isoliermaterial insulating material	Polyamid polyamide

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
		Werkstoff/Material		2004	Tag/Date	Name	
				gezeichnet drawn	26.04.	Schmitt J.	
		Maßstab/Scale		geprüft checked	-	-	
		%		Normgepr. Stand. check	-	-	
		Vol.		mm³	Off./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -
b	24.06.2009/	 wieland Elektrische Verbindungen		Type		Benennung/Title	
a	21.09.2006/			STECKERTEIL			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet			Polzahl 4 82A 400/690V/6kV/3 VDE 0110 16mm² Plug insert pole 4			
Änderung/Revision							

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.