product data sheet

item no. 83.040.0131.0

IP switch WIENET UMS 5G-4PoE

wieNET IP Switch, 5-Port 10/100/1000, Unmanaged Gigabit PoE Switch, 4 Po E ports PSE based on IEEE 802.3 af/at, 4-Ports 10/100/1000baseT(X), PoE Power up to 30 Watts for each PoE Port, Auto-negotiation, Auto-MDI/MDI-X , Store and forward transmission, Flow control, IP30 housing vertical de sign, Power supply 12-52 V DC



item no.	83.040.0131.0
EAN	4049088401435
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data

mounting method	DIN rail (top hat rail)
degree of protection (IP)	IP30
housing material	metal
manageable	no
ethernet	yes
power over Ethernet	yes
Fast Ethernet	yes
Gigabit Ethernet	yes
10 gigabit Ethernet	no
number of ports 10/100/1000 Mbps RJ45	5
number of ports 100 Mbps SC	0
type of electric connection	push-In connection//true
LED status indication	P1, P2, ALM, 4xPoE, 4x10/100M, 4xData
connector cross section	0.25mm²...2.5mm² (AWG26...AWG12)
wire strip length	9 mm

technical data

voltage type	DC
min. operating temperature	-40 °C
max. operation temperature	70 °C
storage temperature / transport min.	-40 °C
storage temperature / transport max.	85 °C
relative humidity min.	5 %
relative humidity max.	95 %
net weight	350 g
redundant power supply	2 power inputs


supply circuit

voltage type	DC
operating voltage min.	12 V
operating voltage max.	52 V
input voltage PoE (802.3af)	45V - 52V
input voltage PoE+ (802.3)	51V - 52V
input current, max.	2.6 A
power consumption max.	< 130 W

dimensions

depth	89.6 mm
width	45.4 mm
height	110 mm
weight	350 g

technical drawing



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2017	Tag/ Date	Name
Maßstab/Scale	gezeichnet drawn	26.07.	Koetzner
	geprüft checked		
	Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr./ Drawing No.
83.040.0131.0 01K
Maße in mm/Dimensions are in mm

Datei/ File: 045001__01K.DCD
Ersatz für/ Replacement for:

Index | Datum/ Blatt Date/ Sheet
Änderung/ Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung/ Title
Teilespezifikation / Component specification
IP SWITCH / IP SWITCH
wienet UMS 5G-4PoE

83_040_0131_001K_2 CADW4033 Koetzner 2017-09-01T07:17:14 1.000