Produktdatenblatt

Art. Nr. 83.040.1510.0

IP-Switch WIENET FS 8-PN-W

wieNET IP Switch, 8-Port Entry-Level Managed Fast Ethernet Switch mit PROFINET Unterstützung, Conformance Class B, 8 Ports 10/100 Mbps RJ45, IXM Funktion für schnelle Bereitstellung, GSDML-Datei, Management SNMP v1/v2/v3, Web-Browser, Standard MIB, Private MIB, Media Redundanz Protokoll (MRP), Spannungsversorgung 8,4 V … 52,8 V DC, Betriebstemperaturbereich von -40 bis 75 ° C



Art. Nr.	83.040.1510.0
EAN	4049088435584
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Montageart	Hutschiene
Schutzart (IP)	IP30
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Managebar	ja
Ethernet	ja
Power over Ethernet	nein
Fast Ethernet	ja
Gigabit Ethernet	nein
10/100 Mbps RJ45-Ports	8
Unterstützte Protokolle	PROFINET
Diagnose LEDs	Power/Linkstatus/Daten/Datenrate
10 Gigabit Ethernet	nein
100 Mbps SC-Ports	0
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Push-In Anschluss
Anschlussquerschnitt	0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12)
Abisolierlänge	8 mm

Technische Daten

Spannungsart	DC
Min. Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	75 °C
Lagertemperatur / Transport min.	-40 °C
Lagertemperatur / Transport max.	85 °C
Relative Feuchte min.	10 %
Relative Feuchte max.	95 %
Nettogewicht	550 g
Redundante Stromversorgung	2 Einspeisungen

Versorgungskreis

Spannungsart	DC
Betriebsspannung min.	12 V
Betriebsspannung max.	48 V
Eingangsstrom, max.	1,5 A


Abmessungen

Tiefe	84 mm
Breite	43 mm
Höhe	120 mm
Gewicht	550 g

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
78.999.4000.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 0,25 m	
78.999.4100.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 0,5 m	
78.999.4200.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 1,0 m	
78.999.4300.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 2,0 m	
78.999.4400.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 3,0 m	
78.999.4500.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 5,0 m	
78.999.4600.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 7,5 m	
78.999.4700.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 10 m	

Technische Zeichnung



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

01-QU-RD-31/21

Teile-Nr. / Part No.	Typ / Type
83.040.1500.0	wienet FS-8-EI-W
83.040.1510.0	wienet FS-8-PN-W

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance | CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed | 1. Verwendung: First Use: | Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material | Maßstab/Scale

2018 | Tag/ Date | Name
gezeichnet drawn | 22.01. | Koetzner

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr./ Drawing No.
T 83.040.1500.0 01K

Maße in mm/Dimensions are in mm

Datei/ File: 045711_A01K.DCD

Ersatz für/ Replacement for:

Index	Datum/ Blatt Date/ Sheet	Änderung/ Revision
a	08.07.21	

wieland

Type

Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification
IP SWITCH

83_040_1500_001K_1 CADW5014 Koetzner 2021-07-08T11:33:41 1.000