fiche produit

article n° R1.190.1220.0

composant de commande configurable SP-COP2-EN-C DC 24V

samosPRO module compact, 16 entrées de sécurité, 4 sorties de sécurité, 4 E/S configurables sécurisées, port USB + Ethernet, bornes à ressort enfichables



article n°	R1.190.1220.0
EAN	4049088257773
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

convient pour les fonctions de sécurité	oui
nombre d'interfaces Ethernet industriel HW	1
nombre d'interfaces USB HW	1
supporte le protocole pour EtherNet/IP	non
protocole supporté pour MODBUS	non
protocole supporté pour PROFINET IO	non
protocole supporté pour TCP/IP	oui
SIL selon la norme IEC 61508	3
type de transmission de données	série
capacité réseau	non
Erweiterbar	oui
programmable	oui
entrées et sorties configurables	oui

données de connexion

type de connection électrique	raccordement à ressort
bornes amovibles	oui

application

avec alimentation automatique	oui
fonction équipements de protection sans contact	oui
fonction sélection du mode de fonctionnement	oui
fonction Arrêt d'urgence	oui
fonction contrôle des contacteurs	oui
verrouillage du redémarrage de la fonction disponible	oui
contrôle d'accès aux fonctions	oui

activer la fonction du bouton	oui
fonction commande bimanuelle	oui
temporisateur de mise en marche	oui
délai d'arrêt	oui

circuit de sortie

nombre de sorties	8
courrant de sortie	4 A
protection contre les courts-circuits, sorties	oui
type de sortie digitale	transistor
tension minimale admissible à la sortie	16,2 V
tension maximale admissible à la sortie	30 V
nombre maximal de sorties numériques intégrées	8

circuit de commande

tension d'alimentation de commande nominale minimale en CC	15,6 V
maximale tension nominale d'alimentation de commande pour DC	30 V
nombre d'entrées	16
courant d'entrée au signal 1	2,3 mA
tension admissible à l'entrée	30 V

circuit d'alimentation

tension continue nominale	24 V
tension d'alimentation minimale	16,8 V
maximale tension d'alimentation	30 V


dimensions


profondeur	115 mm
largeur	45 mm
hauteur	96 mm

accessoires

article n°	type	description
99.208.9999.9	connecteur PCB SAFETY SCHRAUBKL.SET	
99.209.9999.9	kit de connecteurs push-in Safety SAFETY PUSH IN SET	
R1.190.1000.0	samosPRO samosPRO-Speicherkarte für SP-COP	samosPRO carte mémoire pour SP-COP
R1.190.1010.0	samosPRO SP-CABLE-USB1	samosPRO câble de connexion USB pour SP-COP, 1,8 m
R1.190.1020.0	samosPRO SP-CABLE-ETH1	samosPRO câble de connexion Ethernet pour SP-COP, 2 m
R1.190.1040.0	capot SP-COP Abdeckung	Obturateur carte SD pour module SP-COP
56.202.8055.0	borne capteur WTP 1,5 I/O-3	

dessin technique





ⓐ

	Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type
	R1.190.1120.0	SP-COP1-C
	R1.190.1140.0	SP-COP1-P-C
ⓑ	R1.190.1160.0	SP-COP1-M-C
	R1.190.1220.0	SP-COP2-EN-C
	R1.190.1240.0	SP-COP2-EN-P-C
ⓑ	R1.190.1260.0	SP-COP2-EN-M-C
	R1.190.1320.0	SP-COP2-ENI-C
	R1.190.1340.0	SP-COP2-ENI-P-C
ⓑ	R1.190.1360.0	SP-COP2-ENI-M-C

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance | CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed | 1. Verwendung: First Use: | Blatt: Sheet:

Werkstoff / Material | Maßstab/Scale

	Tag/Date	Name
2015		
gezeichnet drawn	27.01.	Koetzner
geprüft checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.
T R1.190.1120.0 /01K

Maße in mm / Dimensions are in mm

Datei / File: 04158_B/R1.190.1120.0_01K.DCD | Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
ⓑ	04.11.20	
ⓐ	19.07.16	

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung / Title
Teilespezifikation / Component specification
Federkraftsteckblockklemme
samosPRO SP-COP1/2

Qu - PEE 12/92

R1_190_1120_001K_2 CADW4033 Koetzner 2020-11-04T08:04:25 1.000